

Garant**Oprawki Weldon, HSK-A 63 krótkie, Ø mocowania D1: 25 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	304270 25
GTIN	4045197288462
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- z otworem Balluffchip
- powierzchnie mocujące HSK są obrobione.

GARANT: Wszystkie uchwyty przetoczone na twardo (spokojna praca!)**Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytu wg norm DIN 1835, kształt B i DIN 6535, kształt HB.

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.

wskazówka:

HSK 40 i 50, kształt A i E - możliwość dostawy od producenta.

wymiar A długości wysięgu: 110 mm

Ø zewn. D: 65 mm

Śruba mocująca zamienna nr 309900: 25

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	110 mm
Śruba mocująca zamienna nr 309900	25
Ø mocowania D ₁	25 mm
Ø zewn. D	65 mm

adapter	HSK-A 63 krótkie
Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Norma na uchwyt	DIN 69882-4
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HPC
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe

Akcesoria

Rurka do chłodziwa HSK do opravek HSK 25	309880 25
Klucze nasadowe do rurek do chłodziwa HSK do opravek HSK 25	309890 25
Śruba mocująca zamienna do otworu oprawki Ø D1 25 mm	309900 25