

**Oprawki HD, średnie, smukłe, kształt ADB, BT 40, Ø mocowania D1: 12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	303455 12
GTIN	2050001700988
Klasa artykułu	33W

Opis**Wykonanie:**

- **bicie $\leq 3 \mu\text{m}$**
- **możliwa osiowa regulacja długości narzędzia (odcinek przesuwu 10 mm)**
- **możliwość stosowania tulejek redukcyjnych**
- **ciśnienie chłodziwa do 80 bar.**

Zastosowanie:

Do wiercenia, rozwiercania i frezowania **wykańczającego**.

w dostawie::

Klucz trzpieniowy, 6-kątny z uchwytem poprzecznym.

Wyp. dodatkowe:

Sworzeń dociągający (AB) nr 308760-308806, tulejka redukcyjna nr 302135-302180.

Norma na uchwyt: ISO 7388-2

Norma na uchwyt: JIS B6339

Kształt: ADB

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min⁻¹

Dokładność ruchu obrotowego: $\leq 3 \mu\text{m}$

Strategia skrawania: HPC

wymiar A długości wysięgu: 90 mm

Ø D₂: 32 mm

Ø zewn. D: 49,5 mm

L₂: 40 mm

gwint M: M10×1

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	90 mm
Ø mocowania D ₁	12 mm
L ₂	40 mm
Ø D ₂	32 mm
gwint M	M10×1
Ø zewn. D	49,5 mm
uchwyt	BT 40
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Norma na uchwyt	JIS B6339
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HPC

Akcesoria

Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK	308812 40
Tulejka redukcyjna Ø mocowania D1 6 mm	302135 6
Pośrednie tulejki zaciskowe Ø mocowania D1 5 mm	302140 5
Sworznie dociągające Hurco 90° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308805 40
Tulejka redukcyjna Ø mocowania D1 3 mm	302135 3
Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308806 40
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308790 40
Pośrednie tulejki zaciskowe Ø mocowania D1 8 mm	302140 8
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308795 40

Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308801 40
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308780 40
Pośrednie tulejki zaciskowe Ø mocowania D1 6 mm	302140 6
Sworznie dociągające Hurco 60° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308804 40
Pośrednie tulejki zaciskowe Ø mocowania D1 3 mm	302140 3
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308765 40
Sworznie dociągające Hurco 60° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308803 40
Tulejka redukcyjna Ø mocowania D1 5 mm	302135 5
Tulejka redukcyjna Ø mocowania D1 4 mm	302135 4
Pośrednie tulejki zaciskowe Ø mocowania D1 4 mm	302140 4
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308785 40
Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK	308830 40
Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK	308820 40
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308760 40
Tulejka redukcyjna Ø mocowania D1 8 mm	302135 8
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK	308810 40
Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308802 40