


HOLEX®**Tulejki zaciskowe ER, ER 40, nomin. Ø mocowania d: 14 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 309040 14 |
| GTIN | 4045197151766 |
| Klasa artykułu | 32Z |

Opis**Wykonanie:**

Hartowane w całości i szlifowane. Polerowane.

wskazówka:

zakres Ø mocowania jest każdorazowo do 1 mm mniejszy, np. Ø 10 - 9 mm, z wyjątkiem Ø 1, 1,5 i 2 (tutaj tylko 0,5 mm).

norma: ISO 15488-B

Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 10 µm

typ: 472 E

Ø zewn. D: 41 mm

Długość całkowita L: 46 mm

Opis techniczny

| | |
|-----------------------------|-------------|
| nomin. Ø mocowania d | 14 mm |
| uchwyt | ER 40 |
| norma | ISO 15488-B |
| Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 10 µm |
| typ | 472 E |
| Ø zewn. D | 41 mm |

Długość całkowita L

46 mm