

Garant**Oprawki HT, BT 50 krótkie, Ø mocowania D1: 20 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	303452 20
GTIN	4045197531186
Klasa artykułu	31H

Opis**Wykonanie:**

- Bardzo duża sztywność ogólna wskutek zoptymalizowanej konstrukcji .
- Osiowa regulacja długości, zakres regulacji 10 mm.

Zalety:

- Przenosi bardzo duże momenty obrotowe (550 Nm) Wersja HT (High Torque) gwarantuje bezpieczeństwo obróbki.
- Bardzo dobre właściwości tłumienia drgań pozwalają na uzyskanie optymalnej jakości powierzchni obrabianego przedmiotu, zwiększenie trwałości i ochronę wrzeciona.
- Odporność na temperaturę do 120°C.

Zastosowanie:

Szczególnie do trudnych prac frezarskich.

w dostawie::

Z kluczem sześciokątnym z uchwytem poprzecznym.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760 – 308806.

wymiar A długości wysięgu: 83,5 mm

Ø zewn. D: 49 mm

Długość użyteczna L₁: 45,5 mm

odpowiednie tulejki redukcyjne: 302160; 302155; 302150; 302165

Opis techniczny

Długość użyteczna L ₁	45,5 mm
Ø mocowania D ₁	20 mm

odpowiednie tulejki redukcyjne	302160; 302155; 302150; 302165
wymiar A długości wysięgu	83,5 mm
Ø zewn. D	49 mm
adapter	BT 50 krótkie
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Norma na uchwyt	JIS B6339
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HPC
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Uchwyty zaciskowe hydrauliczne

Akcesoria

Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK	308820 50
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308795 50
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK	308810 50
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK	308812 50
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308765 50
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308760 50
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308790 50
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308780 50

Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 50

308785 50