

HOLEX**Tulejki zaciskowe ER, ER 40, nomin. Ø mocowania d: 17mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	309040 17
GTIN	4045197151797
Klasa artykułu	32Z

Opis**Wykonanie:**

Hartowane w całości i szlifowane. Polerowane.

wskazówka:

zakres Ø mocowania jest każdorazowo do 1 mm mniejszy, np. Ø 10 - 9 mm, z wyjątkiem Ø 1, 1,5 i 2 (tutaj tylko 0,5 mm).

Opis techniczny

nomin. Ø mocowania d	17 mm
adapter	ER 40
norma	ISO 15488-B
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 10 µm
typ	472 E
Ø zewn. D	41 mm
Długość całkowita L	46 mm
Rodzaj produktu	Tulejki zaciskowe

