

Garant

Oprawki do tulejek zaciskowych, bardzo smukłe, BT 40 A = 160, zakres mocowania: 2-6mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	302868 2-6
GTIN	4045197821584
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- **stożki zewnętrzny i wewnętrzny szlifowane**
- **chwyty przetoczone po utwardzeniu**
- **tulejka zaciskowa jest mocowana śrubą od tyłu przez uchwyt, nie jest potrzebna nakrętka!**

Zaleta:

Bardzo smukła konstrukcja umożliwia obróbkę również trudno dostępnych części, np. w budowie narzędzi i form.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym według DIN 6499.

w dostawie::

Śruba mocująca i klucz z przetyczką.

Wyp. dodatkowe:

Sworzeń dociągający (AB) nr 308600 – 308806,
klucz do mocowania AB nr 308820 – 308835;

tulejki zaciskowe GARANT nr 309563,

tulejki zaciskowe ALBRECHT nr 309572 – 309573.

Strategia skrawania: HSC

Ø D₁: 9 mm

Ø D₂: 13 mm

Ø zewn. D: 27 mm

Opis techniczny

zakres mocowania	2 - 6 mm
wymiar A długości wysięgu	160 mm
Ø zewn. D	27 mm
Ø D ₁	9 mm
Ø D ₂	13 mm
adapter	BT 40 A = 160
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Norma na uchwyt	JIS B6339
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 5 µm
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Uchwyt z tuleją zaciskową

Aksesoria

Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 40	308810 40
Klucze do mocowania sworzni dociągających DIN ISO 7388-1 (przedtem DIN 69872) pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 40	308820 40
Sworznie dociągające kształt B do stożka niesamohamownego 40	308640 40
Sworznie dociągające Mori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 29 mm) do stożka niesamohamownego 40	308630 40
Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 40	308740 40
Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308801 40
	308720 40

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu
wewnętrzny, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 40

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka
niesamohamownego 40

308610 40

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 40

308760 40

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 40

308765 40

Sworznie dociągające kształt A do stożka
niesamohamownego 40

308600 40

Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem,
uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308806 40

Klucze do mocowania sworzni dociągających ISO 7388
pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 40

308830 40

Sworznie dociągające uszczelnione do stożka
niesamohamownego 40

308635 40

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 40

308795 40

Sworznie dociągające uszczelnione do stożka
niesamohamownego 40

308660 40

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka
niesamohamownego 40

308605 40

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, uszczelnione, kształt B
do stożka niesamohamownego 40

308615 40

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka
niesamohamownego 40

308650 40

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka
niesamohamownego 40

308620 40

Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 40

308785 40

Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających
wg ISO 7388 pasują do stożków niesamohamownych o
wielkości 40

308812 40

308700 40

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu
wewnętrzne, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 40

Sworznie dociągające Mazak, kształt A do stożka
niesamohamownego 40M

308670 40M

Sworznie dociągające Mori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1
= 26 mm) do stożka niesamohamownego 40

308625 40

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 40

308790 40

Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem,
uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308802 40