



## Oprawki do głowic frezarskich z amortyzacją drgań, BT 40 A = 300, $\varnothing$ trzpienia d1: 22 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	303051 22
GTIN	4045197821669
Klasa artykułu	31A

### Opis

#### Wykonanie:

- walcowy kształt
- chwyt stożkowy, czop mocujący i powierzchnie oporowe kołnierza - szlifowane
- z otworem na Balluffchip
- powiększona powierzchnia oporowa kołnierza
- wersja z amortyzacją drgań, uchwyty z rdzeniem.

#### Zalety:

O wiele mniejsza skłonność do wpadania w wibracje. Znaczne zwiększenie posuwu!

#### w dostawie::

Ze śrubą do mocowania frezu i wpustem zabierakowym.

#### Wyp. dodatkowe:

Odpowiedni klucz specjalny nr 309840.

#### wskazówka:

Inne wielkości na zamówienie!

norma: DIN 6357

Norma na chwyt: DIN 69893

Norma na chwyt: DIN 69882-3

Norma na chwyt: ISO 12164-1

Kształt: A

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 6,3 przy 8000 min<sup>-1</sup>

$\varnothing$  zewn. D: 48 mm

Długość trzpienia frezarskiego L<sub>4</sub>: 19 mm

### Opis techniczny

$\varnothing$ zewn. D	48 mm
-----------------------	-------

Ø trzpienia d <sub>1</sub>	22 mm
Długość trzpienia frezarskiego L <sub>4</sub>	19 mm
uchwyt	BT 40 A = 300
norma	DIN 6357
Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	DIN 69882-3
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 8000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 6 µm
Strategia skrawania	HPC
Drgania	amortyzowane

## Aksesoria

Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308801 40
Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308806 40
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308790 40
Klucze specjalne do Ø trzpienia 22 mm	309840 22
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308765 40
Sworznie dociągające Hurco 60° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308804 40
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308760 40
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308785 40
	308805 40

Sworznie dociągające Hurco 90° z otworem i pasowaniem,  
uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka  
niesamohamownego 40

308795 40

Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem,  
uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308802 40

Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka  
niesamohamownego 40

308780 40

Sworznie dociągające Hurco 60° z otworem i pasowaniem,  
uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308803 40