

Garant

Oprawki do głowic frezarskich z amortyzacją drgań, BT 50 A = 400, ø trzpienia d1: 27mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	303056 27
GTIN	4045197821768
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- **Kształt walcowy.**
- **Chwył stożkowy, czop mocujący i powierzchnie oporowe kołnierza – szlifowane.**
- **Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.**
- **Powiększona powierzchnia przylegania pasa.**
- **Wersja z amortyzacją, mocowanie na trzpień amortyzowany.**

Zalety:

O wiele mniejsza skłonność do wpadania w wibracje. Znaczne zwiększenie posuwu!

w dostawie::

Ze śrubą do mocowania frezu i wpustem zabierakowym.

Wyp. dodatkowe:

Odpowiedni klucz specjalny nr 309840.

wskazówka:

Inne wielkości na zamówienie!

Opis techniczny

Ø zewn. D	58 mm
wymiar A długości wysięgu	400 mm
Długość trzpienia frezarskiego L ₄	21 mm
ø trzpienia d ₁	27 mm
Ø mocowania D ₁	27 mm
adapter	BT 50 A = 400

norma	DIN 6357
Norma na uchwyt	DIN 69882-3
Norma na uchwyt	JIS B6339
Norma na uchwyt	JIS B6339
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 8000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 6 μm
Strategia skrawania	HPC
Drgania	amortyzowane
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich