



3-szczękowe uchwyty tokarskie, stal, z krótkim stożkiem, DIN 702-3, Ø zewn. A / stożek: 315/6 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	310700 315/6
GTIN	4019208026848
Klasa artykułu	36R

Opis

Wykonanie:

- Ręczne uchwyty tokarskie z pierścieniem spiralnym, do mocowania centrycznego.
- Korpus z żeliwa lub stali.
- Płaski pierścień spiralny kuty matrycowo, wyważony i utwardzony.
- Boki spirali i powierzchnie nośne gwintu szczęk są szlifowane.
- Wysoka precyzja ruchu obrotowego.

Zastosowanie:

Uchwyt do mocowania bezpośrednio na główce wrzeciona, bez tarczy zabierakowej pośredniej.

do głowic wrzec. wg normy DIN 55027 ze sworzniami ustal. i nakrętkami
kołnierzowymi.

Norma:

DIN 702-3.

w dostawie::

1 zestaw = 3 hartowane szczęki, stopniowane zewnętrznie i 1 zestaw = 3 hartowane szczęki, stopniowane wewnętrznie.

1 klucz do mocowania i, zależnie od rodzaju uchwytu, odpowiednie śruby mocujące lub trzpienie mocujące.

Wyp. dodatkowe:**Szczęki zamienne i dodatkowe** zob. nr 314000 – 315200.**Ostona przeciwwiórowa i prowadnic szczęki** zob. nr 312800.**wskazówka:**

Klinowe 3-szczękowe uchwyty tokarskie zob. nr 313110 – 313140.

DIN 702-3 odpowiada dawnej normie DIN 55029.

kod kolorów wyposażenia: Röhmm Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki

Przepust E: 103 mm

wysokość bez szczęk H₁: 96 mmwysokość ze szczękami H₂: 142 mm

liczba trzpieni mocujących: 4

wielkość sworzni ustalających: M12

gniazdo klucza K: 14 mm

Opis techniczny

masa	50 kg
wielkość stożka	6
wielkość sworzni ustalających	M12
wysokość bez szczęk H ₁	96 mm
maksymalna prędkość obrotowa	2300 min ⁻¹
gniazdo klucza K	14 mm
wysokość ze szczękami H ₂	142 mm
Przepust E	103 mm
Ø zewnętrzna A	315 mm
liczba trzpieni mocujących	4
norma	DIN 702-3
kod kolorów wyposażenia	Röhmm Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki
Rodzaj produktu	Uchwyty samocentrujące spiralne

Akcesoria

314020 315

Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem., hartowane do średnicy uchwytu 315 mm

Szczęki, zestaw 3- elem., twarde do średnicy uchwytu 315	315000 315
--	------------

Szczęki jednolite, miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy uchwytu 315 mm	314600 315
---	------------

Szczęki tokarskie, zestaw 3- elem., twarde do średnicy uchwytu 315	315200 315
--	------------

Szczęki nasadowe miękkie, zestaw 3-elem do średnicy uchwytu 315 mm	314420 315
--	------------

Szczęki jednolite miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy uchwytu 315 mm	314620 315
--	------------

Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem., hartowane do średnicy uchwytu 315 mm	314000 315
--	------------

Szczęki nasadowe miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy uchwytu 315 mm	314400 315
---	------------