


**Garant**

**3-szczękowe uchwyty tokarskie, stal, z krótkim stożkiem, DIN 702-2, Ø zewn. A / stożek: 250/6 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	310670 250/6
GTIN	4045197152138
Klasa artykułu	31R

**Opis****Wykonanie:**

- **Ręczne uchwyty tokarskie z pierścieniem spiralnym, do mocowania centrycznego.**
- **Korpus z żeliwa lub stali.**
- **Płaski pierścień spiralny kuty matrycowo, wyważony i utwardzony.**
- **Boki spirali i powierzchnie nośne gwintu szczęk są szlifowane.**
- **Wysoka precyzja ruchu obrotowego.**

**Zastosowanie:**

<B>Uchwyt moc. jest bezpośr. na końc. wrzeciona, bez kołnierza pośredniego.</B>  
do głowic wrzec. wg normy DIN 55029 ze <B>sworzniami ustal. Camlock.</B>

**Norma:**

**DIN 702-2.**

**w dostawie::**

1 klucz do mocowania i, zależnie od rodzaju uchwytu, odpowiednie śruby mocujące lub trzpienie mocujące.

1 zestaw szczęk dwustronnych <B>z zazębieniem soczewkowym</B>.

**Wyp. dodatkowe:**

**Szczęki zamienne i dodatkowe** zob. nr 314000 - 315200.

**Ośłona przeciwwiórowa prowadnic szczęki** zob. nr 312800.

**wskazówka:**

Klinowe 3-szczękowe uchwyty tokarskie zob. nr 313110 – 313140.

DIN 702-2 odpowiada dawnej normie DIN 55027.

kod kolorów wyposażenia: Röhm Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki

Przepust E: 76 mm

wysokość bez szczęk H<sub>1</sub>: 83 mm

wysokość ze szczękami H<sub>2</sub>: 124 mm

liczba trzpieni mocujących: 6

wielkość sworzni ustalających: 5/8–18

gniazdo klucza K: 12 mm

**Opis techniczny**

Ø zewnętrzna A	250 mm
wielkość stożka	6
wielkość sworzni ustalających	5/8–18
masa	30 kg
wysokość bez szczęk H <sub>1</sub>	83 mm
gniazdo klucza K	12 mm
liczba trzpieni mocujących	6
maksymalna prędkość obrotowa	2700 min <sup>-1</sup>
Przepust E	76 mm
wysokość ze szczękami H <sub>2</sub>	124 mm
norma	DIN 702-2
kod kolorów wyposażenia	Röhm Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki
Rodzaj produktu	Uchwyty samocentrujące spiralne

**Akcesoria**

Szczęki jednolite miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy uchwytu 250 mm	314620 250
Szczęki, zestaw 3- elem., twarde do średnicy uchwytu 250	315000 250

Szczęki nasadowe miękkie, zestaw 3-elem do średnicy uchwytu 250 mm	314420 250
Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem., hartowane do średnicy uchwytu 250 mm	314000 250
Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem., hartowane do średnicy uchwytu 250 mm	314020 250
Szczęki nasadowe miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy uchwytu 250 mm	314400 250
Szczęki tokarskie, zestaw 3- elem., twarde do średnicy uchwytu 250	315200 250
Szczęki jednolite, miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy uchwytu 250 mm	314600 250
Ogranicznik wysokość h 15 mm	313033 15
Zderzaki, moduł podstawowy wysokość h 15 mm	313036 15