



**3-szczękowe uchwyty tokarskie, stal, z krótkim stożkiem, DIN 702-3, Ø zewn. A / stożek: 315/8 mm**



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	310700 315/8
GTIN	4019208026855
Klasa artykułu	36R

## Opis

### Wykonanie:

- Ręczne uchwyty tokarskie z pierścieniem spiralnym, do mocowania centrycznego.
- Korpus z żeliwa lub stali.
- Płaski pierścień spiralny kuty matrycowo, wyważony i utwardzony.
- Boki spirali i powierzchnie nośne gwintu szczęk są szlifowane.
- Wysoka precyzja ruchu obrotowego.

### Zastosowanie:

**Uchwyt do mocowania bezpośrednio na główce wrzeciona, bez tarczy zabierakowej pośredniej.**

do głowic wrzec. wg normy DIN 55027 ze <B>sworzniami ustal. i nakrętkami <BR/>kołnierzowymi.</B>

### Norma:

**DIN 702-3.**

### w dostawie::

1 zestaw = 3 hartowane szczęki, stopniowane zewnątrz i 1 zestaw = 3 hartowane szczęki, stopniowane wewnątrz.

1 klucz do mocowania i, zależnie od rodzaju uchwytu, odpowiednie śruby mocujące lub trzpienie mocujące.

**Wyp. dodatkowe:****Szczęki zamienne i dodatkowe** zob. nr 314000 – 315200.**Ostona przeciwwiórowa i prowadnic szczęki** zob. nr 312800.**wskazówka:**

Klinowe 3-szczękowe uchwyty tokarskie zob. nr 313110 – 313140.

DIN 702-3 odpowiada dawnej normie DIN 55029.

kod kolorów wyposażenia: RöhM Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki

Przepust E: 103 mm

wysokość bez szczęk H<sub>1</sub>: 96 mmwysokość ze szczękami H<sub>2</sub>: 142 mm

liczba trzpieni mocujących: 4

wielkość sworzni ustalających: M16

gniazdo klucza K: 14 mm

**Opis techniczny**

wielkość sworzni ustalających	M16
maksymalna prędkość obrotowa	2300 min <sup>-1</sup>
Ø zewnętrzna A	315 mm
gniazdo klucza K	14 mm
Przepust E	103 mm
liczba trzpieni mocujących	4
wysokość bez szczęk H <sub>1</sub>	96 mm
wielkość stożka	8
masa	50 kg
wysokość ze szczękami H <sub>2</sub>	142 mm
norma	DIN 702-3
kod kolorów wyposażenia	RöhM Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki
Rodzaj produktu	Uchwyty samocentrujące spiralne

**Akcesoria**

314420 315

Szczęki nasadowe miękkie, zestaw 3-elem do średnicy  
uchwyty 315 mm

Szczęki jednolite miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy  
uchwyty 315 mm

314620 315

Szczęki, zestaw 3- elem., twarde do średnicy uchwytu 315

315000 315

Szczęki jednolite, miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy  
uchwyty 315 mm

314600 315

Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem., hartowane do  
średnicy uchwytu 315 mm

314020 315

Szczęki tokarskie, zestaw 3- elem., twarde do średnicy  
uchwyty 315

315200 315

Szczęki nasadowe miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy  
uchwyty 315 mm

314400 315

Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem., hartowane do  
średnicy uchwytu 315 mm

314000 315