

HAINBUCH**Imadło MANOK, Głowice mocujące (SK): 52****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	329810 52
GTIN	2050001922489
Klasa artykułu	33H

Opis**Wykonanie:**

imadło stacjonarne z masywnego odlewu. Duża siła mocowania, dokładność i sztywność.

Zastosowanie:

Różne dziedziny zastosowania, np. centra obróbcze, maszyny pomiarowe, wiertarki kolumnowe itd.

w dostawie::

1 klucz do mocowania.

wskazówka:

Odpowiednie głowice mocujące patrz nr 329910–329946.

Opis techniczny

wysokość H	124 mm
szerokość B	159 mm
masa	14 kg
długość L	214 mm
Wielkość uchwytu	52
rozwartość klucza	17 mm

rozstaw otworów mocujących	184 mm
dokładność powtórzeń	0,01 mm
maksymalna siła zaciskająca	90 kN
Ø koła osi otworów	120 mm
Ø główki	80 mm
zakres mocowania	4 - 52 mm
Rodzaj produktu	Kowadło blacharskie