


Garant

3-szczękowe uchwyty tokarskie, stal, z krótkim stożkiem, DIN 702-3, Ø zewn. A / stożek: 160/5 mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	310750 160/5
GTIN	4045197152145
Klasa artykułu	31R

Opis**Wykonanie:**

- **Ręczne uchwyty tokarskie z pierścieniem spiralnym, do mocowania centrycznego.**
- **Korpus z żeliwa lub stali.**
- **Płaski pierścień spiralny kuty matrycowo, wyważony i utwardzony.**
- **Boki spirali i powierzchnie nośne gwintu szczęk są szlifowane.**
- **Wysoka precyzja ruchu obrotowego.**

Zastosowanie:

Uchwyt moc. jest bezpośr. na końc. wrzeciona, bez kołnierza pośredniego.
do głowic wrzec. wg normy DIN 55027 ze sworzniami ustal. i nakrętkami

>kołnierzowymi.

Norma:

DIN 702-3.

w dostawie::

1 klucz do mocowania i, zależnie od rodzaju uchwytu, odpowiednie śruby mocujące lub trzpienie mocujące.

1 zestaw szczęk dwustronnych z zazębieniem soczewkowym.

Wyp. dodatkowe:

Szczęki zamienne i dodatkowe zob. nr 314000 – 315200.

Ostona przeciwwiórowa i prowadnic szczęki zob. nr 312800.

wskazówka:

Klinowe 3-szczękowe uchwyty tokarskie zob. nr 313110 – 313140.

DIN 702-3 odpowiada dawnej normie DIN 55029.

kod kolorów wyposażenia: Röhmm Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki

Przepust E: 42 mm

wysokość bez szczęk H₁: 66 mm

wysokość ze szczękami H₂: 92 mm

liczba trzpieni mocujących: 4

wielkość sworzni ustalających: M10

gniazdo klucza K: 10 mm

Opis techniczny

liczba trzpieni mocujących	4
wysokość bez szczęk H ₁	66 mm
masa	8,5 kg
maksymalna prędkość obrotowa	4000 min ⁻¹
wysokość ze szczękami H ₂	92 mm
Ø zewnętrzna A	160 mm
Przepust E	42 mm
gniazdo klucza K	10 mm
wielkość stożka	5
wielkość sworzni ustalających	M10
norma	DIN 702-3
kod kolorów wyposażenia	Röhmm Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki
Rodzaj produktu	Uchwyty samocentrujące spiralne

Akcesoria

Szczęki jednolite miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy uchwytu 160 mm

314620 160

314600 160

Szczęki jednolite, miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy uchwytu 160 mm

Szczęki tokarskie, zestaw 3- elem., twarde do średnicy uchwytu 160

315200 160

Szczęki, zestaw 3- elem., twarde do średnicy uchwytu 160

315000 160

Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem., hartowane do średnicy uchwytu 160 mm

314020 160

Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem., hartowane do średnicy uchwytu 160 mm

314000 160

Ogranicznik wysokość h 15 mm

313033 15

Zderzaki, moduł podstawowy wysokość h 15 mm

313036 15