

HAINBUCH**Imadło MANOK, Głowice mocujące (SK): 65****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	329810 65
GTIN	2050001922496
Klasa artykułu	33H

Opis**Wykonanie:**

imadło stacjonarne z masywnego odlewu. Duża siła mocowania, dokładność i sztywność.

Zastosowanie:

Różne dziedziny zastosowania, np. centra obróbcze, maszyny pomiarowe, wiertarki kolumnowe itd.

w dostawie::

1 klucz do mocowania.

wskazówka:

Odpowiednie głowice mocujące patrz nr 329910–329946.

Opis techniczny

długość L	214 mm
masa	13 kg
wysokość H	124 mm
szerokość B	159 mm
Wielkość uchwytu	65
Ø główki	99,5 mm

dokładność powtórzeń	0,01 mm
Ø koła osi otworów	120 mm
rozwartość klucza	17 mm
maksymalna siła zaciskająca	105 kN
rozstaw otworów mocujących	184 mm
zakres mocowania	4 - 65 mm
Rodzaj produktu	Kowadło blacharskie