


**Garant**

**3-szczękowe uchwyty tokarskie, stal, z krótkim stożkiem, DIN 702-3, Ø zewn. A / stożek: 200/6 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	310750 200/6
GTIN	4045197152152
Klasa artykułu	31R

**Opis****Wykonanie:**

- **Ręczne uchwyty tokarskie z pierścieniem spiralnym, do mocowania centrycznego.**
- **Korpus z żeliwa lub stali.**
- **Płaski pierścień spiralny kuty matrycowo, wyważony i utwardzony.**
- **Boki spirali i powierzchnie nośne gwintu szczęk są szlifowane.**
- **Wysoka precyzja ruchu obrotowego.**

**Zastosowanie:**

<B>Uchwyt moc. jest bezpośr. na końc. wrzeciona, bez kołnierza pośredniego.</B>  
do głowic wrzec. wg normy DIN 55027 ze <B>sworzniami ustal. i nakrętkami <BR/>  
>kołnierzowymi.</B>

**Norma:**

**DIN 702-3.**

**w dostawie::**

1 klucz do mocowania i, zależnie od rodzaju uchwytu, odpowiednie śruby mocujące lub trzpienie mocujące.

1 zestaw szczęk dwustronnych <B>z zazębieniem soczewkowym</B>.

**Wyp. dodatkowe:**

**Szczęki zamienne i dodatkowe** zob. nr 314000 – 315200.

**Ostona przeciwwiórowa i przewodnic szczęki** zob. nr 312800.

**wskazówka:**

Klinowe 3-szczękowe uchwyty tokarskie zob. nr 313110 – 313140.

DIN 702-3 odpowiada dawnej normie DIN 55029.

kod kolorów wyposażenia: Röhmm Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki

Przepust E: 55 mm

 wysokość bez szczęk H<sub>1</sub>: 74,5 mm

 wysokość ze szczękami H<sub>2</sub>: 107 mm

liczba trzpieni mocujących: 4

wielkość sworzni ustalających: M12

gniazdo klucza K: 11 mm

**Opis techniczny**

Ø zewnętrzna A	200 mm
wielkość stożka	6
maksymalna prędkość obrotowa	3400 min <sup>-1</sup>
masa	15,5 kg
gniazdo klucza K	11 mm
wysokość ze szczękami H <sub>2</sub>	107 mm
liczba trzpieni mocujących	4
wielkość sworzni ustalających	M12
wysokość bez szczęk H <sub>1</sub>	74,5 mm
Przepust E	55 mm
norma	DIN 702-3
kod kolorów wyposażenia	Röhmm Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki
Rodzaj produktu	Uchwyty samocentrujące spiralne

**Akcesoria**

Szczęki jednolite miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy uchwytu 200 mm

314620 200

314420 200

Szczęki nasadowe miękkie, zestaw 3-elem do średnicy  
uchwyty 200 mm

Szczęki nasadowe miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy  
uchwyty 200 mm

314400 200

Szczęki tokarskie, zestaw 3- elem., twarde do średnicy  
uchwyty 200

315200 200

Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem., hartowane do  
średnicy uchwyty 200 mm

314020 200

Szczęki, zestaw 3- elem., twarde do średnicy uchwyty 200

315000 200

Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem., hartowane do  
średnicy uchwyty 200 mm

314000 200

Szczęki jednolite, miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy  
uchwyty 200 mm

314600 200

Ogranicznik wysokość h 15 mm

313033 15

Zderzaki, moduł podstawowy wysokość h 15 mm

313036 15