

HAINBUCH**Imadło MANOK, Głowice mocujące (SK): 80****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	329810 80
GTIN	2050001922502
Klasa artykułu	33H

Opis**Wykonanie:**

imadło stacjonarne z masywnego odlewu. Duża siła mocowania, dokładność i sztywność.

Zastosowanie:

Różne dziedziny zastosowania, np. centra obróbcze, maszyny pomiarowe, wiertarki kolumnowe itd.

w dostawie::

1 klucz do mocowania.

wskazówka:

Odpowiednie głowice mocujące patrz nr 329910–329946.

Opis techniczny

długość L	264 mm
wysokość H	140 mm
szerokość B	210 mm
masa	23 kg
Wielkość uchwytu	80
dokładność powtórzeń	0,01 mm

rozstaw otworów mocujących	236 mm
Ø koła osi otworów	165 mm
maksymalna siła zaciskająca	115 kN
rozwartość klucza	17 mm
Ø główki	115 mm
zakres mocowania	5 - 80 mm
Rodzaj produktu	Kowadło blacharskie