


Garant

3-szczękowe uchwyty tokarskie, stal, z krótkim stożkiem, DIN 702-3, Ø zewn. A / stożek: 250/6 mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	310750 250/6
GTIN	4045197152169
Klasa artykułu	31R

Opis**Wykonanie:**

- **Ręczne uchwyty tokarskie z pierścieniem spiralnym, do mocowania centrycznego.**
- **Korpus z żeliwa lub stali.**
- **Płaski pierścień spiralny kuty matrycowo, wyważony i utwardzony.**
- **Boki spirali i powierzchnie nośne gwintu szczęk są szlifowane.**
- **Wysoka precyzja ruchu obrotowego.**

Zastosowanie:

Uchwyt moc. jest bezpośr. na końc. wrzeciona, bez kołnierza pośredniego.
do głowic wrzec. wg normy DIN 55027 ze sworzniami ustal. i nakrętkami

>kołnierzowymi.

Norma:

DIN 702-3.

w dostawie::

1 klucz do mocowania i, zależnie od rodzaju uchwytu, odpowiednie śruby mocujące lub trzpienie mocujące.

1 zestaw szczęk dwustronnych z zazębieniem soczewkowym.

Wyp. dodatkowe:

Szczęki zamienne i dodatkowe zob. nr 314000 – 315200.

Ośłona przeciwwiórowa i prowadnic szczęki zob. nr 312800.

wskazówka:

Klinowe 3-szczękowe uchwyty tokarskie zob. nr 313110 – 313140.

DIN 702-3 odpowiada dawnej normie DIN 55029.

kod kolorów wyposażenia: Röhmm Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki

Przepust E: 76 mm

 wysokość bez szczęk H₁: 83 mm

 wysokość ze szczękami H₂: 124 mm

liczba trzpieni mocujących: 4

wielkość sworzni ustalających: M12

gniazdo klucza K: 12 mm

Opis techniczny

Przepust E	76 mm
masa	30 kg
maksymalna prędkość obrotowa	2700 min ⁻¹
wielkość stożka	6
wielkość sworzni ustalających	M12
liczba trzpieni mocujących	4
wysokość ze szczękami H ₂	124 mm
Ø zewnętrzna A	250 mm
wysokość bez szczęk H ₁	83 mm
gniazdo klucza K	12 mm
norma	DIN 702-3
kod kolorów wyposażenia	Röhmm Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki
Rodzaj produktu	Uchwyty samocentrujące spiralne

Akcesoria

Szczęki, zestaw 3- elem., twarde do średnicy uchwytu 250	315000 250
Szczęki jednolite, miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy uchwytu 250 mm	314600 250

Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem., hartowane do średnicy uchwytu 250 mm	314020 250
Szczęki jednolite miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy uchwytu 250 mm	314620 250
Szczęki nasadowe miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy uchwytu 250 mm	314400 250
Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem., hartowane do średnicy uchwytu 250 mm	314000 250
Szczęki nasadowe miękkie, zestaw 3-elem do średnicy uchwytu 250 mm	314420 250
Szczęki tokarskie, zestaw 3- elem., twarde do średnicy uchwytu 250	315200 250
Ogranicznik wysokość h 15 mm	313033 15
Zderzaki, moduł podstawowy wysokość h 15 mm	313036 15