



3-szczękowe uchwyty tokarskie, stal, z krótkim stożkiem, DIN 702-3, Ø zewn. A / stożek: 160/5 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	310700 160/5
GTIN	4019208026237
Klasa artykułu	36R

Opis

Wykonanie:

- Ręczne uchwyty tokarskie z pierścieniem spiralnym, do mocowania centrycznego.
- Korpus z żeliwa lub stali.
- Płaski pierścień spiralny kuty matrycowo, wyważony i utwardzony.
- Boki spirali i powierzchnie nośne gwintu szczęk są szlifowane.
- Wysoka precyzja ruchu obrotowego.

Zastosowanie:

Uchwyt do mocowania bezpośrednio na główce wrzeciona, bez tarczy zabierakowej pośredniej.

do głowic wrzec. wg normy DIN 55027 ze sworzniami ustal. i nakrętkami
kołnierzowymi.

Norma:

DIN 702-3.

w dostawie::

1 zestaw = 3 hartowane szczęki, stopniowane zewnętrznie i 1 zestaw = 3 hartowane szczęki, stopniowane wewnętrznie.

1 klucz do mocowania i, zależnie od rodzaju uchwytu, odpowiednie śruby mocujące lub trzpienie mocujące.

Wyp. dodatkowe:**Szczęki zamienne i dodatkowe** zob. nr 314000 – 315200.**Ostona przeciwwiórowa i prowadnic szczęki** zob. nr 312800.**wskazówka:**

Klinowe 3-szczękowe uchwyty tokarskie zob. nr 313110 – 313140.

DIN 702-3 odpowiada dawnej normie DIN 55029.

kod kolorów wyposażenia: Röhm Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki

Przepust E: 42 mm

wysokość bez szczęk H₁: 66 mmwysokość ze szczękami H₂: 92 mm

liczba trzpieni mocujących: 4

wielkość sworzni ustalających: M10

gniazdo klucza K: 10 mm

Opis techniczny

liczba trzpieni mocujących	4
gniazdo klucza K	10 mm
wielkość sworzni ustalających	M10
Ø zewnętrzna A	160 mm
maksymalna prędkość obrotowa	4600 min ⁻¹
wysokość ze szczękami H ₂	92 mm
masa	8,5 kg
wielkość stożka	5
Przepust E	42 mm
wysokość bez szczęk H ₁	66 mm
norma	DIN 702-3
kod kolorów wyposażenia	Röhm Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki
Rodzaj produktu	Uchwyty samocentrujące spiralne

Akcesoria

315200 160

Szczęki tokarskie, zestaw 3- elem., twarde do średnicy
uchwyty 160

Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem., hartowane do
średnicy uchwyty 160 mm

314000 160

Szczęki, zestaw 3- elem., twarde do średnicy uchwyty 160

315000 160

Szczęki jednolite miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy
uchwyty 160 mm

314620 160

Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem., hartowane do
średnicy uchwyty 160 mm

314020 160

Szczęki jednolite, miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy
uchwyty 160 mm

314600 160