


Garant

3-szczękowe uchwyty tokarskie, stal, z krótkim stożkiem, DIN 702-2, Ø zewn. A / stożek: 160/4 mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	310670 160/4
GTIN	4045197152114
Klasa artykułu	31R

Opis**Wykonanie:**

- **Ręczne uchwyty tokarskie z pierścieniem spiralnym, do mocowania centrycznego.**
- **Korpus z żeliwa lub stali.**
- **Płaski pierścień spiralny kuty matrycowo, wyważony i utwardzony.**
- **Boki spirali i powierzchnie nośne gwintu szczęk są szlifowane.**
- **Wysoka precyzja ruchu obrotowego.**

Zastosowanie:

Uchwyt moc. jest bezpośr. na końc. wrzeciona, bez kołnierza pośredniego.
do głowic wrzec. wg normy DIN 55029 ze sworzniami ustal. Camlock.

Norma:

DIN 702-2.

w dostawie::

1 klucz do mocowania i, zależnie od rodzaju uchwytu, odpowiednie śruby mocujące lub trzpienie mocujące.

1 zestaw szczęk dwustronnych z zazębieniem soczewkowym.

Wyp. dodatkowe:

Szczęki zamienne i dodatkowe zob. nr 314000 - 315200.

Ośłona przeciwwiórowa prowadnic szczęki zob. nr 312800.

wskazówka:

Klinowe 3-szczękowe uchwyty tokarskie zob. nr 313110 – 313140.

DIN 702-2 odpowiada dawnej normie DIN 55027.

kod kolorów wyposażenia: Röhm Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki

Przepust E: 42 mm

wysokość bez szczęk H_1 : 66 mm

wysokość ze szczękami H_2 : 92 mm

liczba trzpieni mocujących: 3

wielkość sworzni ustalających: 7/16–20

gniazdo klucza K: 10 mm

Opis techniczny

Przepust E	42 mm
maksymalna prędkość obrotowa	4000 min ⁻¹
wysokość ze szczękami H_2	92 mm
liczba trzpieni mocujących	3
wielkość stożka	4
Ø zewnętrzna A	160 mm
gniazdo klucza K	10 mm
masa	8,5 kg
wielkość sworzni ustalających	7/16–20
wysokość bez szczęk H_1	66 mm
norma	DIN 702-2
kod kolorów wyposażenia	Röhm Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki
Rodzaj produktu	Uchwyty samocentrujące spiralne

Akcesoria

Szczęki jednolite, miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy uchwytu 160 mm

314600 160

Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem., hartowane do średnicy uchwytu 160 mm

314000 160

Szczęki tokarskie, zestaw 3- elem., twarde do średnicy uchwytu 160	315200 160
Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem., hartowane do średnicy uchwytu 160 mm	314020 160
Szczęki jednolite miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy uchwytu 160 mm	314620 160
Szczęki, zestaw 3- elem., twarde do średnicy uchwytu 160	315000 160
Ogranicznik wysokość h 15 mm	313033 15
Zderzaki, moduł podstawowy wysokość h 15 mm	313036 15