

HELICOIL® Plus
made by BOLLHOFF**Zestawy wkładek do gwintów, 10 lub 20 szt., 1×D, Rodzaj gwintu /wielkość gwintu: M8****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 082810 M8 |
| GTIN | 4250361203121 |
| Klasa artykułu | 04D |

Opis**Wykonanie:**

Metryczne wkładki do gwintów z nierdzewnego drutu ze stali stopowej, uformowanego w kształcie sprężyny. Wkręcany zwój po zwoju, czop zabierakowy po zamontowaniu odłamany w miejscu karbu (miejsce zamierzonego przełomu). Optymalny kształt o nowoczesnym obszarze wprowadzania, umożliwiającym wkręcanie wkładki tak jak śruby.

Wkładki gwintowane przelotowe HeliCoil®plus, o wysokiej wytrzymałości, wykonane ze **stali stopowej o dużej odporności na zużycie i niewielkim tarciu na gwincie**. Małe tolerancje, **wysoka jakość powierzchni** oraz **odporność na korozję i temperaturę**. Elastyczna konstrukcja umożliwia równomierne przenoszenie obciążeń i naprężeń, dzięki temu wytwarza **trwałe** połączenia śrubowe o wysokiej jakości, nadające się **do wszystkich obciążeń eksploatacyjnych** (statycznych, dynamicznych) z **idealnym przenoszeniem siły**. Łatwy i szybki montaż. Uzyskuje się gwint wewnętrzny do dwustronnego wykorzystania, odpowiadający sprawdzianowi.

Zastosowanie:

Tania **naprawa uszkodzonych** albo **zużytych gwintów** i jako element konstrukcyjny
do **wzmocnienia gwintu**, przy stosowaniu materiałów o małej wytrzymałości na ścinanie (np. Al, stopy aluminium i magnezu).

w dostawie::

Zestaw 10 szt.

wskazówka:

Wkładki samoczynnie zabezpieczające się i inne wymiary dostarczane po uzgodnieniu.

- odpowiednie sprawdziany trzpieniowe graniczne do sprawdzania gwintów patrz od nr **48 6000**
- wkładki samozabezpieczające, inne wymiary i wkładki gwintów UNC/UNF są dostępne na **zapytanie**.

zawartość zestawu: 10

Opis techniczny

| | |
|------------------------|-----|
| Rodzaj gwintu | M8 |
| zawartość zestawu | 10 |
| Atrybut nazwy produktu | 1×D |
| głębokość gwintu maks. | 1×D |

Akcesoria

| | |
|---|-----------|
| wrzeciono montażowe Rodzaj gwintu /wielkość gwintu M8 | 082808 M8 |
|---|-----------|