



4-szczękowy uchwyt tokarski, żeliwny, cylindryczne złącze centrujące, DIN 6350, Ø zewnętrzna A: 100 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	312000 100
GTIN	4019208027838
Klasa artykułu	36R

Opis

Wykonanie:

- tarcza ze spiralą kuta matrycowo, hartowana i wyważana
- powierzchnie boczne spirali oraz gwintu szczęk szlifowane
- wysoka dokładność ruchu obrotowego.

Zastosowanie:

Do końcówek wrzeczona z gwintem DIN 800. Uchwyt połączony jest od tyłu z kołnierzem i następnie mocowany na wrzeczonie. Surowe kołnierze (zob. nr 317000) należy najpierw dopasować do maszyny, a następnie do uchwytu tokarskiego.

Norma:

DIN 6350 – Form A – System Cushman.

Materiał:

żeliwo

w dostawie::

1 komplet = 4 hartowane szczęki, stopniowane zewnętrznie.

1 komplet = 4 hartowane szczęki, stopniowane wewnętrznie,

1 klucz do mocowania i, zależnie od rodzaju uchwytu, odpowiednie śruby mocujące lub trzpienie mocujące.

Wyp. dodatkowe:

Szczęki zamienne i dodatkowe zob. nr 314100 – 315300.

Oslony przeciwwiórowe prowadnic szczęk zob. nr 312800.

kod kolorów wyposażenia: Röhm Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki

Przepust E: 20 mm

wysokość bez szczęk H₁: 50 mm

wysokość ze szczękami H₂: 68 mm
 Ø centrowania B: 70 mm
 głębokość centrowania C: 3 mm
 gniazdo klucza K: 8 mm

Opis techniczny

masa	2,9 kg
gniazdo klucza K	8 mm
wysokość bez szczęk H ₁	50 mm
maksymalna prędkość obrotowa	4500 min ⁻¹
Ø centrowania B	70 mm
Przepust E	20 mm
wysokość ze szczękami H ₂	68 mm
Ø zewnętrzna A	100 mm
głębokość centrowania C	3 mm
norma	DIN 6350
materiał	żeliwo
kod kolorów wyposażenia	Röhm Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki

Akcesoria

Szczęki, zestaw 3- elem., twarde do średnicy uchwytu 100	315000 100
Szczęki nasadowe miękkie, zestaw 4-elem. do średnicy uchwytu 100 mm	314500 100
Szczęki jednolite, miękkie, zestaw 4-elem. do średnicy uchwytu 100 mm	314700 100
Szczęki podstawowe, zestaw 4-elem., hartowane do średnicy uchwytu 100 mm	314100 100