



**3-szczękowe uchwyty tokarskie, stal, z krótkim stożkiem, DIN 702-3, Ø zewn.
A / stożek: 200/6 mm**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	310700 200/6
GTIN	4019208025599
Klasa artykułu	36R

Opis

Wykonanie:

- Ręczne uchwyty tokarskie z pierścieniem spiralnym, do mocowania centrycznego.
- Korpus z żeliwa lub stali.
- Płaski pierścień spiralny kuty matrycowo, wyważony i utwardzony.
- Boki spirali i powierzchnie nośne gwintu szczęk są szlifowane.
- Wysoka precyzja ruchu obrotowego.

Zastosowanie:

Uchwyt do mocowania bezpośrednio na główce wrzeciona, bez tarczy zabierakowej pośredniej.

do głowic wrzec. wg normy DIN 55027 ze sworzniami ustal. i nakrętkami
kołnierzowymi.

Norma:

DIN 702-3.

w dostawie::

1 zestaw = 3 hartowane szczęki, stopniowane zewnątrz i 1 zestaw = 3 hartowane szczęki, stopniowane wewnątrz.

1 klucz do mocowania i, zależnie od rodzaju uchwytu, odpowiednie śruby mocujące lub trzpienie mocujące.

Wyp. dodatkowe:**Szczęki zamienne i dodatkowe** zob. nr 314000 – 315200.**Ostona przeciwwiórowa i prowadnic szczęki** zob. nr 312800.**wskazówka:**

Klinowe 3-szczękowe uchwyty tokarskie zob. nr 313110 – 313140.

DIN 702-3 odpowiada dawnej normie DIN 55029.

kod kolorów wyposażenia: Röhmm Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki

Przepust E: 55 mm

wysokość bez szczęk H₁: 74,5 mmwysokość ze szczękami H₂: 107 mm

liczba trzpieni mocujących: 4

wielkość sworzni ustalających: M12

gniazdo klucza K: 11 mm

Opis techniczny

wielkość sworzni ustalających	M12
wielkość stożka	6
gniazdo klucza K	11 mm
Przepust E	55 mm
wysokość ze szczękami H ₂	107 mm
wysokość bez szczęk H ₁	74,5 mm
liczba trzpieni mocujących	4
masa	15,5 kg
Ø zewnętrzna A	200 mm
maksymalna prędkość obrotowa	4000 min ⁻¹
norma	DIN 702-3
kod kolorów wyposażenia	Röhmm Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki
Rodzaj produktu	Uchwyty samocentrujące spiralne

Akcesoria

314600 200

Szczęki jednolite, miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy
uchwyty 200 mm

Szczęki jednolite miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy
uchwyty 200 mm

314620 200

Szczęki nasadowe miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy
uchwyty 200 mm

314400 200

Szczęki nasadowe miękkie, zestaw 3-elem do średnicy
uchwyty 200 mm

314420 200

Szczęki tokarskie, zestaw 3- elem., twarde do średnicy
uchwyty 200

315200 200

Szczęki, zestaw 3- elem., twarde do średnicy uchwytu 200

315000 200

Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem., hartowane do
średnicy uchwytu 200 mm

314000 200