



**3-szczękowe uchwyty tokarskie, stal, z krótkim stożkiem, DIN 702-3, Ø zewn. A / stożek: 250/8 mm**



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	310700 250/8
GTIN	4019208026084
Klasa artykułu	36R

## Opis

### Wykonanie:

- Ręczne uchwyty tokarskie z pierścieniem spiralnym, do mocowania centrycznego.
- Korpus z żeliwa lub stali.
- Płaski pierścień spiralny kuty matrycowo, wyważony i utwardzony.
- Boki spirali i powierzchnie nośne gwintu szczęk są szlifowane.
- Wysoka precyzja ruchu obrotowego.

### Zastosowanie:

**Uchwyt do mocowania bezpośrednio na główce wrzeciona, bez tarczy zabierakowej pośredniej.**

do głowic wrzec. wg normy DIN 55027 ze <B>sworzniami ustal. i nakrętkami <BR/>kołnierzowymi.</B>

### Norma:

**DIN 702-3.**

### w dostawie::

1 zestaw = 3 hartowane szczęki, stopniowane zewnętrznie i 1 zestaw = 3 hartowane szczęki, stopniowane wewnętrznie.

1 klucz do mocowania i, zależnie od rodzaju uchwytu, odpowiednie śruby mocujące lub trzpienie mocujące.

**Wyp. dodatkowe:****Szczęki zamienne i dodatkowe** zob. nr 314000 – 315200.**Ostona przeciwwiórowa i prowadnic szczęki** zob. nr 312800.**wskazówka:**

Klinowe 3-szczękowe uchwyty tokarskie zob. nr 313110 – 313140.

DIN 702-3 odpowiada dawnej normie DIN 55029.

kod kolorów wyposażenia: Röhmm Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki

Przepust E: 76 mm

wysokość bez szczęk H<sub>1</sub>: 83 mmwysokość ze szczękami H<sub>2</sub>: 124 mm

liczba trzpieni mocujących: 4

wielkość sworzni ustalających: M16

gniazdo klucza K: 12 mm

**Opis techniczny**

gniazdo klucza K	12 mm
wielkość sworzni ustalających	M16
Przepust E	76 mm
liczba trzpieni mocujących	4
maksymalna prędkość obrotowa	3000 min <sup>-1</sup>
Ø zewnętrzna A	250 mm
wysokość bez szczęk H <sub>1</sub>	83 mm
wielkość stożka	8
wysokość ze szczękami H <sub>2</sub>	124 mm
masa	30 kg
norma	DIN 702-3
kod kolorów wyposażenia	Röhmm Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki
Rodzaj produktu	Uchwyty samocentrujące spiralne

**Akcesoria**

314400 250

Szczęki nasadowe miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy  
uchwyty 250 mm

Szczęki tokarskie, zestaw 3- elem., twarde do średnicy  
uchwyty 250

315200 250

Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem., hartowane do  
średnicy uchwyty 250 mm

314000 250

Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem., hartowane do  
średnicy uchwyty 250 mm

314020 250

Szczęki nasadowe miękkie, zestaw 3-elem do średnicy  
uchwyty 250 mm

314420 250

Szczęki jednolite miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy  
uchwyty 250 mm

314620 250

Szczęki jednolite, miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy  
uchwyty 250 mm

314600 250

Szczęki, zestaw 3- elem., twarde do średnicy uchwyty 250

315000 250