



4-szczękowy uchwyt tokarski, żeliwny, cylindryczne złącze centrujące, DIN 702-4, Ø zewnętrzna A: 200 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	312000 200
GTIN	4019208025995
Klasa artykułu	36R

Opis

Wykonanie:

- tarcza ze spiralą kuta matrycowo, hartowana i wyważana
- powierzchnie boczne spirali oraz gwintu szczęk szlifowane
- wysoka dokładność ruchu obrotowego.

Zastosowanie:

Do wrzecion obrabiarek z cylindrycznym złączem centrującym lub do mocowania z kołnierzem. Surowe kołnierze nr 317000 należy najpierw dopasować do maszyny, a następnie do uchwytu tokarskiego.

Norma:

DIN 702-4.

Materiał:

żeliwo

w dostawie::

1 komplet = 4 hartowane szczęki, stopniowane zewnętrznie.

1 komplet = 4 hartowane szczęki, stopniowane wewnętrznie,

1 klucz do mocowania i, zależnie od rodzaju uchwytu, odpowiednie śruby mocujące lub trzpienie mocujące.

Wyp. dodatkowe:

Szczęki zamienne i dodatkowe zob. nr 314100 – 315300.

Oslony przeciwwiórowe prowadnic szczęk zob. nr 312800.

wskazówka:

DIN 702-4 odpowiada dawnej normie DIN 6350-1.

kod kolorów wyposażenia: RöhM Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki

Przepust E: 55 mm
 wysokość bez szczęk H₁: 73,5 mm
 wysokość ze szczękami H₂: 106 mm
 Ø centrowania B: 160 mm
 głębokość centrowania C: 4 mm
 gniazdo klucza K: 11 mm

Opis techniczny

Ø centrowania B	160 mm
głębokość centrowania C	4 mm
Ø zewnętrzna A	200 mm
wysokość bez szczęk H ₁	73,5 mm
masa	14,6 kg
gniazdo klucza K	11 mm
maksymalna prędkość obrotowa	3000 min ⁻¹
Przepust E	55 mm
wysokość ze szczękami H ₂	106 mm
norma	DIN 702-4
materiał	żeliwo
kod kolorów wyposażenia	Röhm Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki
Rodzaj produktu	Uchwyty samocentrujące spiralne

Akcesoria

Szczęki nasadowe miękkie, zestaw 4-elem do średnicy uchwytu 200 mm	314430 200
Szczęki nasadowe miękkie, zestaw 4-elem. do średnicy uchwytu 200 mm	314500 200
Szczęki jednolite, miękkie, zestaw 4-elem. do średnicy uchwytu 200 mm	314700 200
	314100 200

Szczęki podstawowe, zestaw 4-elem., hartowane do średnicy uchwytu 200 mm

Szczęki, zestaw 4- elem., twarde do średnicy uchwytu 200

315100 200

Szczęki podstawowe, zestaw 4-elem., hartowane do średnicy uchwytu 200 mm

314030 200

Szczęki jednolite miękkie, zestaw 4-elem. do średnicy uchwytu 200 mm

314630 200