

**Garant****Oprawki Weldon z kanalikami doprowadz. chłodziwo, HSK-A 100 krótkie, Ø mocowania D1: 18mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	304402 18
GTIN	4045197289322
Klasa artykułu	31A

**Opis****Wykonanie:**

- Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.
- Powierzchnie mocujące HSK obrobione.

**GARANT:**Wszystkie uchwyty przetoczone na twardo (spokojna praca!)

**Z zamykanymi kanalikami doprowadzającymi chłodziwo.**

**Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwyty wg norm DIN 1835, kształt B i DIN 6535, kształt HB.

**Wyp. dodatkowe:**

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.

**wskazówka:**

HSK 40 i 50, kształt A i E - możliwość dostawy od producenta.

**Opis techniczny**

wymiar A długości wysięgu	100 mm
Śruba mocująca zamienna nr 309900	16
Ø mocowania D <sub>1</sub>	18 mm
Ø zewn. D	50 mm
adapter	HSK-A 100 krótkie

Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	DIN 69882-4
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Kształt	A
Otwór kanalika chłodzącego	zamykane
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HPC
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe

## Akcesoria

Rurka do chłodziwa HSK do oprawek HSK 100	309880 100
Śruba mocująca zamienna do otworu oprawki Ø D1 16 mm	309900 16