

**Garant**
**Oprawki Weldon, HSK-A 63 A = 160, Ø mocowania D1: 25 mm**


## Dane zamówienia

Numer katalogowy	304335 25
GTIN	4045197289148
Klasa artykułu	31A

## Opis

### Wykonanie:

- z otworem Balluffchip
- powierzchnie mocujące HSK są obrobione.

**GARANT:**Wszystkie uchwyty przetoczone na twardo (spokojna praca!)

### Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytu wg norm DIN 1835, kształt B i DIN 6535, kształt HB.

### Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.

### wskazówka:

HSK 40 i 50, kształt A i E - możliwość dostawy od producenta.

Ø zewn. D: 65 mm

Śruba mocująca zamienna nr 309900: 25

## Opis techniczny

Śruba mocująca zamienna nr 309900	25
Ø mocowania D <sub>1</sub>	25 mm
Ø zewn. D	65 mm
adapter	HSK-A 63 A = 160
Norma na uchwyt	DIN 69893

Norma na uchwyt	DIN 69882-4
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HPC
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe

## Aksesoria

Rurka do chłodziwa HSK do opravek HSK 25	309880 25
Klucze nasadowe do rurek do chłodziwa HSK do opravek HSK 25	309890 25
Śruba mocująca zamienna do otworu oprawki Ø D1 25 mm	309900 25