

Garant**Oprawki Weldon smukłe, HSK-A 63 A = 160, Ø mocowania D1: 20mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	304715 20
GTIN	4045197289612
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- Z przegubową śrubą mocującą do systemu Weldon i Whistle-Notch (pochylona powierzchnia mocowania 2°).
- Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.
- Wszystkie chwytły przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca).
- Powierzchnie mocujące HSK obrobione.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym wg DIN 1835 kształt B + E i DIN 6535 kształt HB + HE.

w dostawie::

Z przegubową śrubą mocującą oraz przewierconą śrubą oporową.

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, śruba zamienna nr 309905 rozm. M6 lub M8.

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	160 mm
Ø mocowania D ₁	20 mm
Ø D ₃	30 mm
Ø D ₂	25 mm
Ø zewn. D	38 mm

Karta danych

długość użytkowa L_N	129 mm
adapter	HSK-A 63 A = 160
Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HPC
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe