

Garant**Oprawki Whistle-Notch,, HSK-A 63, Ø mocowania D1: 8 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	304870 8
GTIN	4045197504814
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- ze śrubą oporową
- z otworem Balluffchip (zapisanie wyników pomiaru narzędzia na przyrządzie nastawczym).

Cecha:

Narzędzie mocowane jest za pomocą bocznej śruby mocującej i podpierane tylną śrubą oporową. Zapewnia to mocowanie bez luzu i obroty niemal bez drgań.

Cecha szcz.:

Narzędzie mocowane jest za pomocą bocznej śruby mocującej i podpierane tylną śrubą oporową. Zapewnia to mocowanie bez luzu i pracę niemal bez drgań.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym i z nachyloną powierzchnią mocowania (2°) wg normy DIN 1835 E i DIN 6535 HE.

Narzędzie może być przesuwane osiowo. Zastosowanie zwłaszcza przy mocowaniu wiertła VHM. Zmniejszenie długości, spowodowanym ostrzeniem czołowych powierzchni wiertła, można skompensować osiowym przesuwem w uchwycie.

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.

wymiar A długości wysięgu: 80 mm

Ø zewn. D: 28 mm

Śruba mocująca zamienna nr 309900: 8

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	80 mm
Śruba mocująca zamienna nr 309900	8
Ø mocowania D ₁	8 mm
Ø zewn. D	28 mm
adapter	HSK-A 63
Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	DIN 69882-5
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 12000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HPC
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe