

**Szlifierki kątowe, oznaczenie producenta: AGVM26-230****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	077161 AGVM26-230
GTIN	4002395234271
Klasa artykułu	03M

Opis**Wykonanie:****Wydajna szlifierka kątowa 230 mm:**

- **zabezpieczony przed pyłem silnik PROtector z układem łagodnego rozruchu i ograniczeniem prądu rozruchowego.**
- **Z tłumieniem wibracji, obrotowym dodatkowym uchwytem ręcznym.**
- **Obudowa i autobalanser redukują wibracje o maks. 70**
- **Ochrona przed ponownym uruchomieniem w przypadku zaniku zasilania.**
- **Blokada wrzeciona.**

Silnik **2600 W** ze **sprzęgłem bezpieczeństwa** z funkcją zabezpieczenia przed odrzutem i nakrętką mocującą **FIXTEC**.

w dostawie::

W komplecie osłona zabezpieczająca, uchwyt dodatkowy, zestaw mocujący. Nakrętka szybko mocująca **FIXTEC**.

oznaczenie producenta: AGVM26-230GEX

pobór mocy: 2600 W

maksymalna prędkość obrotowa: 6600 min⁻¹

maks. Ø tarczy: 230 mm

maks. głębokość cięcia: 68 mm

masa: 5,8 kg

Opis techniczny

maks. głębokość cięcia	68 mm
Układ łagodnego rozruchu	tak

maks. wibracje wg EN	2,5 m/s ²
masa	5,8 kg
pobór mocy	2600 W
maks. Ø tarczy	230 mm
oznaczenie producenta	AGVM26-230GEX
cechy szczególne	system samowyważania, FIXTEC
Blokada przed ponownym uruchomieniem	tak
maksymalna prędkość obrotowa	6600 min ⁻¹

Akcesoria

Nakrętki mocujące M14 typ FIXTEC	073930 FIXTEC
Nakrętki mocujące M14 typ NUT	073930 NUT