

HAINBUCH**Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi, SK 42, Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm): 9,5 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	329912 9,5
GTIN	2050001073730
Klasa artykułu	33H

Opis

Wykonanie:

z rowkami poprzecznymi dla półfabrykatów o małej Ø.

Głowice mocujące, **profil okrągły, stopniowane co 0,5 lub 1 mm. W zamówieniu należy podać żadaną Ø mocowania.**

Zastosowanie:

Różne dziedziny zastosowania, centra obróbcze, maszyny pomiarowe albo mocowanie palet.

wskazówka:

Głowice mocujące dla profili specjalnych dostarczamy na indywidualne zamówienie.

Inne wielkości stożków, kształty (np. kwadrat.) i obrobione półwyroby **na zamówienie!**

Opis techniczny

Ø zaciskania	9,5 mm
twardość	60 HR
powierzchnia mocowania	rowkami poprzecznymi
profil	okrągłe

zakres mocowania	8 - 10,5 mm
długość L	47 mm
adapter	SK 42
Rodzaj produktu	Głowice mocujące