

**Szlifierki kątowe, oznaczenie producenta: AGV24-230****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	077161 AGV24-230
GTIN	4002395234226
Klasa artykułu	03M

Opis**Wykonanie:****Wydajna szlifierka kąтова 230 mm:**

- **zabezpieczony przed pyłem silnik PROtector z układem łagodnego rozruchu i ograniczeniem prądu rozruchowego.**
- **Z tłumieniem wibracji, obrotowym dodatkowym uchwytem ręcznym.**
- **Obudowa i autobalanser redukują wibracje o maks. 70**
- **Ochrona przed ponownym uruchomieniem w przypadku zaniku zasilania.**
- **Blokada wrzeciona.**

Silnik **2600 W**.**w dostawie::**

W komplecie osłona zabezpieczająca, uchwyt dodatkowy, zestaw mocujący.

oznaczenie producenta: AGV24-230GE

pobór mocy: 2400 W

maksymalna prędkość obrotowa: 6600 min⁻¹

maks. Ø tarczy: 230 mm

maks. głębokość cięcia: 68 mm

masa: 5,5 kg

Opis techniczny

maks. Ø tarczy	230 mm
Blokada przed ponownym uruchomieniem	tak
maks. głębokość cięcia	68 mm

oznaczenie producenta	AGV24-230GE
maks. wibracje wg EN	2,7 m/s ²
maksymalna prędkość obrotowa	6600 min ⁻¹
masa	5,5 kg
cechy szczególne	autobalanser
pobór mocy	2400 W
Układ łagodnego rozruchu	tak

Akcesoria

Nakrętki mocujące M14 typ FIXTEC	073930 FIXTEC
Nakrętki mocujące M14 typ NUT	073930 NUT