

Garant**Oprawki do tulejek zaciskowych ER, HSK-A 63 b. krótkie, do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze: 16****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	305425 16
GTIN	4045197505064
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

Z otworem Balluffchip / na chip RFID.

- **wszystkie uchwyty przetoczone po hartowaniu (spokojna praca!)**
- **Obróbka powierzchni czynnych**
- **HSK.**

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem cylindrycznym w tulejkach zaciskowych ER, wg normy DIN 6499 – kształt A i B.

w dostawie::

Z powlekaną nakrętką mocującą High-Speed.

Wyp. dodatkowe:

Rurka do chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, tulejki zaciskowe ER nr 308881 – 309434, klucz mocujący ER nr 309680 lub 613300.

Opis techniczny

do tulejek zaciskowych ER	16
wymiar A długości wysięgu	75 mm
zakres mocowania	0,5 - 10 mm
Ø zewn. D	28 mm

adapter	HSK-A 63 b. krótkie
Norma na uchwyt	DIN 69882-6
Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HSC
z otworem na Balluffchip	tak
Rodzaj produktu	Uchwyt z tuleją zaciskową

Akcesoria

Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 2 mm	308920 2
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 9 mm	308920 9
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 6 mm	308920 6
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 5 mm	308920 5
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 8 mm	308920 8
Tulejki zaciskowe ERz uszczel. nomin. Ø mocowania d 10 mm	308906 10
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 4 mm	308920 4
Tulejki zaciskowe ERz uszczel. i dyszami rozpylając. nomin. Ø mocowania d 3 mm	308922 3
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 10 mm	308920 10
Tulejki zaciskowe ERz uszczel. nomin. Ø mocowania d 7 mm	308906 7
Tulejki zaciskowe do gwintowania – z kompensacją osiową nomin. Ø mocowania d 2,8 mm	309425 2,8
Klucz mocujący HiRunER do kluczy dynamometrycznych Typ 16	309749 16

Tulejki zaciskowe ERz uszczelnieniem Nominalna \emptyset mocowania d 3 mm	308921 3
Tulejki zaciskowe do gwintowania – z kompensacją osiową nomin. \emptyset mocowania d 3,5 mm	309425 3,5
Tulejki zaciskowe ERz uszczel. i dyszami rozpylając. nomin. \emptyset mocowania d 5 mm	308922 5
Tulejki zaciskowe ERz uszczel. i dyszami rozpylając. nomin. \emptyset mocowania d 7 mm	308922 7
Tulejki zaciskowe ERz uszczel. i dyszami rozpylając. nomin. \emptyset mocowania d 8 mm	308922 8
Tulejki zaciskowe ERz uszczelnieniem Nominalna \emptyset mocowania d 5 mm	308921 5
Tulejki zaciskowe ER nomin. \emptyset mocowania d 2,5 mm	308901 2,5
Tulejki zaciskowe ERz uszczel. nomin. \emptyset mocowania d 5 mm	308906 5
Tulejki zaciskowe ERz uszczel. i dyszami rozpylając. nomin. \emptyset mocowania d 4 mm	308922 4
Tulejki zaciskowe ERz uszczelnieniem Nominalna \emptyset mocowania d 8 mm	308921 8
Tulejki zaciskowe ERz uszczelnieniem Nominalna \emptyset mocowania d 9 mm	308921 9
Tulejki zaciskowe ER nomin. \emptyset mocowania d 3 mm	308901 3
Tulejki zaciskowe ER nomin. \emptyset mocowania d 7 mm	308901 7
Tulejki zaciskowe ERz uszczel. i dyszami rozpylając. nomin. \emptyset mocowania d 10 mm	308922 10
Tulejki zaciskowe ERz uszczelnieniem Nominalna \emptyset mocowania d 6 mm	308921 6
Zestaw tulejek zaciskowych ER 10-elem., 1–10 mm	309012
Tulejki zaciskowe ER nomin. \emptyset mocowania d 6 mm	308901 6
Tulejki zaciskowe ER nomin. \emptyset mocowania d 9 mm	308901 9
Tulejki zaciskowe ER nomin. \emptyset mocowania d 1,5 mm	308901 1,5
Tulejki zaciskowe ERz uszczel. nomin. \emptyset mocowania d 3 mm	308906 3
Tulejki zaciskowe ER nomin. \emptyset mocowania d 1 mm	308901 1

Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 3 mm	308920 3
Zestaw tulejek zaciskowych ER 10-elem., 1–10 mmz uszczel. i dyszami rozpylając.	309165
Tulejki zaciskowe do gwintowania – z kompensacją osiową nomin. Ø mocowania d 6 mm	309425 6
Zestaw tulejek zaciskowych ER 10-elem., 1–10 mm	309160
Tulejki zaciskowe ERz uszczelnieniem Nominalna Ø mocowania d 4 mm	308921 4
Tulejki zaciskowe ERz uszczelnieniem Nominalna Ø mocowania d 10 mm	308921 10
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 2 mm	308901 2
Tulejki zaciskowe do gwintowania – z kompensacją osiową nomin. Ø mocowania d 4,5 mm	309425 4,5
Klucz płaski jednostronny rozwartość klucza 25 mm	613300 25
Tulejki zaciskowe ERz uszczel. nomin. Ø mocowania d 4 mm	308906 4
Tulejki zaciskowe ERz uszczelnieniem Nominalna Ø mocowania d 7 mm	308921 7
Zestaw tulejek zaciskowych ER 10-elem., 1–10 mmz uszczelnieniem	309164
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 5 mm	308901 5
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 8 mm	308901 8
Tulejki zaciskowe ERz uszczel. i dyszami rozpylając. nomin. Ø mocowania d 6 mm	308922 6
Zestaw tulejek zaciskowych ER 6-elem., 3; 4; 5; 6; 8; 10 mmz uszczelnieniem	309014
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 4 mm	308901 4
Tulejki zaciskowe ERz uszczel. nomin. Ø mocowania d 6 mm	308906 6
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 10 mm	308901 10
Tulejki zaciskowe ERz uszczel. nomin. Ø mocowania d 9 mm	308906 9
Tulejki zaciskowe ERz uszczel. i dyszami rozpylając. nomin. Ø mocowania d 9 mm	308922 9

Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 1 mm	308920 1
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 7 mm	308920 7
Tulejki zaciskowe ERz uszczel. nomin. Ø mocowania d 8 mm	308906 8