

Garant**Oprawki Whistle-Notch,, HSK-A 100, Ø mocowania D1: 25mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	304970 25
GTIN	4045197504982
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:****Cecha:**

Narzędzie mocowane jest za pomocą bocznej śruby mocującej i podpierane tylną śrubą oporową. Zapewnia to mocowanie bez luzu i obroty niemal bez drgań.

- **Ze śrubą oporową.**
- **Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.**

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym i z nachyloną powierzchnią mocowania (2°) wg normy DIN 1835 E i DIN 6535 HE.

Narzędzie może być przesuwane osiowo. Zastosowanie zwłaszcza przy mocowaniu wiertła VHM. Zmniejszenie długości, spowodowanym ostrzeniem czołowych powierzchni wiertła, można skompensować osiowym przesuwem w uchwycie.

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.

Opis techniczny

Śruba mocująca zamienna nr 309900	25
wymiar A długości wysięgu	120 mm
Ø mocowania D ₁	25 mm
Ø zewn. D	65 mm
adapter	HSK-A 100

Karta danych

Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	DIN 69882-5
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 12000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HPC
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/304970-25>