

**Oprawki, HSK-A 100, Ø D1: 32 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	305528 32
GTIN	4045197547026
Klasa artykułu	32A

**Opis****Wykonanie:**

- **Niewielkie tarcie dzięki łożyskom igiełkowym.**
- **Chronione powłoką antykorozyjną.**
- **Pyło- i wodoszczelne.**
- **Bardzo duża siła mocowania zwiększa trwałość i poprawia jakość powierzchni.**
- **siła mocowania do 900 Nm.**

**Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym.

**w dostawie::**

z nakrętką mocującą.

**Wyp. dodatkowe:**

Rura chłodziwa nr 309880, klucz do mocowania nr 309566 - 309570 lub 309575 – 309576, klucz dociągający nr 309747 do nr 305539.

Strategia skrawania: HPC

wymiar A długości wysięgu: 135 mm

Ø zewnętrzna tulejek zaciskowych D: 66 mm

odpowiedni klucz hakowy nr 628400: 68 / 75

**Opis techniczny**

Ø mocowania D <sub>1</sub>	32 mm
wymiar A długości wysięgu	135 mm
odpowiedni klucz hakowy nr 628400	68 / 75

Ø zewnętrzna tulejek zaciskowych D	66 mm
adapter	HSK-A 100
Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 15000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 5 µm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty stożkowe

## Akcesoria

Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 25 mm	309570 25
Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 16 mm	309570 16
Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 10 mm	309570 10
Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 18 mm	309570 18
Rurka do chłodziwa HSK do opravek HSK 32	309880 32
Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 6 mm	309570 6
Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 8 mm	309570 8
Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 20 mm	309570 20
Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 12 mm	309570 12
Klucz hakowy z noskiem do nakrętek o Ø zewn. 68/75 mm	628400 68/75