

Oprawki zaciskowe ER - zestawy, HSK-A 63, do tulejek zaciskowych ER: 16 ER



Dane zamówienia

Numer katalogowy	305450 16
GTIN	4045197307941
Klasa artykułu	37D

Opis

Zaleta:

Dłuższa trwałość dzięki systemowej dokładności ruchu obrotowego $\leq 10 \mu\text{m}$.

- **optymalne bezpieczeństwo procesu dzięki dużej sile mocowania**
- **wyższa jakość (jakość powierzchni, mniejsze tolerancje wykonania)**
- **niższe koszty produkcji**

w dostawie::

Oprawka do tulejek zaciskowych ER(**z nakrętką**) nr 305390, walizka z tworzywa sztucznego. klucze mocujące ER nr 613300, wielk. 25, klucze mocujące ER nr 308981 **ER 16** (426 E): D = 4, 6, 8, 2, 3, 5, 7, 9 oraz 10 mm.

Opis techniczny

do tulejek zaciskowych ER	16
uchwyt	HSK-A 63

Akcesoria

Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 2 mm	308920 2
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 9 mm	308920 9
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 8 mm	308920 8
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 10 mm	308920 10
Tulejki zaciskowe do gwintowania – z kompensacją osiową nomin. Ø mocowania d 6 mm	309425 6
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 5 mm	308920 5
Zestaw tulejek zaciskowych ER 10-elem. 1-10 mm	309160
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 3 mm	308920 3
Tulejki zaciskowe do gwintowania – z kompensacją osiową nomin. Ø mocowania d 3,5 mm	309425 3,5
Tulejki zaciskowe do gwintowania – z kompensacją osiową nomin. Ø mocowania d 2,8 mm	309425 2,8
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 6 mm	308920 6
Tulejki zaciskowe do gwintowania – z kompensacją osiową nomin. Ø mocowania d 4,5 mm	309425 4,5
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 4 mm	308920 4
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 1 mm	308920 1
Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 7 mm	308920 7