

HOLEX**Oprawki, HSK-A 63, Ø D1: 20 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	305525 20
GTIN	4045197547002
Klasa artykułu	32A

Opis**Wykonanie:**

- **niewielkie tarcie dzięki łożyskom igiełkowym**
- **chronione powłoką antykorozyjną**
- **pyło- i wodoszczelne**
- **bardzo duża siła mocowania zwiększa trwałość i poprawia jakość powierzchni.**
- **siła mocowania do 900 Nm.**

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym.

w dostawie::

Z nakrętką mocującą.

Wyp. dodatkowe:

Rura chłodziwa nr 309880, klucz do mocowania nr 309566 - 309570 lub 309575 – 309576, klucz dociągający nr 309747 do nr 305539.

Strategia skrawania: HPC

wymiar A długości wysięgu: 90 mm

Ø zewnętrzna tulejek zaciskowych D: 52 mm

odpowiedni klucz hakowy nr 628400: 52 / 55

Opis techniczny

odpowiedni klucz hakowy nr 628400	52 / 55
Ø zewnętrzna tulejek zaciskowych D	52 mm
Ø mocowania D ₁	20 mm

wymiar A długości wysięgu	90 mm
adapter	HSK-A 63
Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 15000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 5 μm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty stożkowe

Akcesoria

Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 16 mm	309566 16
Klucz hakowy z noskiem do nakrętek o Ø zewn. 52/55 mm	628400 52/55
Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 6 mm	309566 6
Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 12 mm	309566 12
Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 10 mm	309566 10
Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 8 mm	309566 8