



Szlifierka kąтова Deadman, Typ: AGVM26-230



Dane zamówienia

Numer katalogowy	077162 AGVM26-230
GTIN	4002395234394
Klasa artykułu	03M

Opis

Wykonanie:

Mocna szlifierka kąтова 230 mm:

- **Chroniony przed kurzem silnik PROtector z układem łagodnego rozruchu i ograniczeniem prądu rozruchowego.**
- **Ochrona przed ponownym uruchomieniem.**
- **Obracany uchwyt dodatkowy amortyzujący wibracje.**
- **Blokada wrzeciona.**

Wykonanie z wyłącznikiem monostabilnym, wyłączającym natychmiast po zwolnieniu przycisku. Silnik **2600 W** ze **sprzęgłem bezpieczeństwa** z funkcją zabezpieczenia przed odrzutem i nakrętką mocującą **FIXTEC**.

w dostawie::

W komplecie osłona zabezpieczająca, uchwyt dodatkowy. Nakrętka szybkomocująca FIXTEC.

Opis techniczny

oznaczenie producenta	AGVM26-230GEXProTector
maks. Ø tarczy	230 mm
maks. głębokość cięcia	68 mm
maks. wibracje wg EN	2,5 m/s ²
pobór mocy	2600 W
Układ łagodnego rozruchu	tak

Blokada przed ponownym uruchomieniem	tak
układ czuwakowy	tak
masa	5,8 kg
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
maksymalna prędkość obrotowa	6600 min ⁻¹
cechy szczególne	autobalanser
cechy szczególne	FIXTEC
cechy szczególne	Przełącznik czuwakowy
cechy szczególne	obracany uchwyt ręczny
Rodzaj produktu	Szlifierki kątowe

Akcesoria

Nakrętki mocujące M14 Typ NUT	073930 NUT
Nakrętki mocujące M14 Typ FIXTEC	073930 FIXTEC