

HOLEX®
Tulejki zaciskowe ER do gwintowników z uszczelnieniem, ER 25, nomin. Ø mocowania d: 7 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	309411 7
GTIN	4045197666109
Klasa artykułu	32Z

Opis
Wykonanie:

Z 4- kątem wewnętrznym do mocowania gwintowników.

Z zaślepką do chłodzenia wewnętrznego (do 70 barów!).

Pasuje do :

wszystkich standardowych opravek do tulejek zaciskowych ER, tulejek zaciskowych FAHRION i również do opravek CENTRO P.

norma: ISO 15488-A

Dokładność ruchu obrotowego: $\leq 10 \mu\text{m}$

typ: 4282 E

Ø zewn. D: 25,7 mm

Długość całkowita L: 34 mm

Opis techniczny

nomin. Ø mocowania d	7 mm
uchwyt	ER 25
norma	ISO 15488-A
Dokładność ruchu obrotowego	$\leq 10 \mu\text{m}$

typ	4282 E
Ø zewn. D	25,7 mm
Długość całkowita L	34 mm