



## Szlifierki kątowe, oznaczenie producenta: AGV17-125



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	077141 AGV17-125
GTIN	4002395243983
Klasa artykułu	03M

### Opis

#### Wykonanie:

**Szlifierka kątowa Milwaukee** z łagodnym rozruchem, zabezpieczeniem przed ponownym uruchomieniem w przypadku zaniku zasilania i zabezpieczeniem przed przeciążeniem. Szlifierka kątowa 1750 W / 125 mm z **elektroniką prędkości obrotowej**, funkcją Anti-Kickback i Softstartem. **Uchwyt antywibracyjny**, zmiana płytek bez narzędzi. Wraz z nakrętką mocującą **FIXTEC**.

#### w dostawie::

dotatkowy uchwyt, osłona, przewód zasilający 4 m.

oznaczenie producenta: AGV17-125XE

pobór mocy: 1750 W

maksymalna prędkość obrotowa: 2600 – 11000 min<sup>-1</sup>

maks. Ø tarczy: 125 mm

maks. głębokość cięcia: 33 mm

masa: 2,8 kg

### Opis techniczny

maksymalna prędkość obrotowa	2600 – 11000 min <sup>-1</sup>
Układ łagodnego rozruchu	tak
Blokada przed ponownym uruchomieniem	tak
maks. wibracje wg EN	9,5 m/s <sup>2</sup>
maks. głębokość cięcia	33 mm

pobór mocy	1750 W
masa	2,8 kg
maks. Ø tarczy	125 mm
Kickbackstop	tak
oznaczenie producenta	AGV17-125XE
ID producenta	AGV17-125

## Aksesoria

Nakrętki mocujące M14 typ FIXTEC	073930 FIXTEC
Nakrętki mocujące M14 typ NUT	073930 NUT