



## 3-szczękowe, klinowe uchwyty tokarskie ze szczękami podstawowymi i nasadowymi, DIN 6350, typ: 160



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	313120 160
GTIN	4019208227771
Klasa artykułu	33R

### Opis

#### Wykonanie:

- największa dokł. ruchu obrotowego oraz wymiany przedmiotu obrabianego;
- z zabezpieczeniem szczęk, mocowane centrycznie;
- duży przelot;
- dokładność dwukrotnie przewyższa wymagania DIN 6386;
- duża siła zacisku osiągnięta małym nakładem siły;
- wyższe prędkości obrotowe dzięki przesuwным ryglom zabezpieczającym;
- szczęki można szybko i łatwo odwrócić lub wymienić;
- kontur zewnętrzny z krawędzią zapobiegającą sływaniu wody;
- smarowniczki do wszystkich powierzchni ślizgowych.

#### Zalety:

Wszędzie tam, gdzie wymagane są duże siły mocowania, duża <BR/>dokładność ruchu obrotowego i niezawodna powtarzalność.

#### Zastosowanie:

Do końcówek wrzeciona z gwintem wg DIN 800. Uchwyt połączony jest od przodu z kołnierzem za pomocą śrub i następnie mocowany na wrzecionie. Surowe kołnierze należy zawsze najpierw dopasować do maszyny, a następnie do uchwyty tokarskiego.

#### Materiał:

### Całość ze stali, hartowana powierzchniowo.

#### w dostawie::

1 komplet szczęk, 1 klucz do mocowania, 1 komplet śrub mocujących.

#### wskazówka:

Otwór E można rozwiąć: wielk. 160 na 45 mm, wielk. 200 na 55 mm, wielk. 250 na 75 mm, wielk. 315 na 102 mm (za dopłatą).

kod kolorów wyposażenia: Röh m Klinowe uchwyty tokarskie i szczęki

zakres mocowania z twardymi szczękami zewnętrznymi: 5 - 161 mm

zakres mocowania z twardymi szczękami wewnętrznymi: 67 - 174 mm

skok szczęki S: 6,2 mm

Ø zewnętrzna A: 164 mm

Przepust E: 42 mm

wysokośćuchwytuD: 63 mm

### Opis techniczny

Przepust E	42 mm
Ø zewnętrzna A	164 mm
zakres mocowania z twardymi szczękami wewnętrznymi	67 - 174 mm
wysokośćuchwytuD	63 mm
masa	9,3 kg
maksymalna prędkość obrotowa	5400 min <sup>-1</sup>
Ø centrowania B	145 mm
typ	160
zakres mocowania z twardymi szczękami zewnętrznymi	5 - 161 mm
skok szczęki S	6,2 mm
czworokąt wewnętrzny klucza K	10 mm
norma	DIN 6350
kod kolorów wyposażenia	Röh m Klinowe uchwyty tokarskie i szczęki

### Akcesoria

313205 160

Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem. uzębienie skośne do średnicy uchwytu 160

Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem. uzębienie proste do średnicy uchwytu 160

313207 160

Twarde szczęki nasadowe, zestaw 3-elem. do średnicy uchwytu 160

313250 160

Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem. uzębienie skośne do średnicy uchwytu 160

313200 160

Szczęki nasadowe, zestaw 3-elem. do średnicy uchwytu 160

313210 160