



3-szczękowe, klinowe uchwyty tokarskie ze szczękami podstawowymi i nasadowymi, DIN 55027, uchwyty z krótkim stożkiem: 160/5



Dane zamówienia

Numer katalogowy	313140 160/5
GTIN	4019208227870
Klasa artykułu	33R

Opis

Wykonanie:

- największa dokł. ruchu obrotowego oraz wymiany przedmiotu obrabianego;
- z zabezpieczeniem szczęk, mocowane centrycznie;
- duży przelot;
- dokładność dwukrotnie przewyższa wymagania DIN 6386;
- duża siła zacisku osiągnięta małym nakładem siły;
- wyższe prędkości obrotowe dzięki przesuwным ryglom zabezpieczającym;
- szczęki można szybko i łatwo odwrócić lub wymienić;
- kontur zewnętrzny z krawędzią zapobiegającą sływaniu wody;
- smarowniczki do wszystkich powierzchni ślizgowych.

Zaleta:

Wszędzie tam, gdzie wymagane są duże siły mocowania, duża
dokładność ruchu obrotowego i niezawodna powtarzalność.

Zastosowanie:

Do wrzecion wg DIN 55027 oraz międzynarodowej normy ISO 702/III. W dostawie trzpienie ustalające i nakrętki z kołnierzem. Uchwyt mocowany jest bezpośrednio na wrzecionie, bez pośredniej tarczy zabierakowej.

Materiał:

Całość ze stali, hartowana powierzchniowo.

w dostawie::

1 komplet szczęk, 1 klucz do mocowania, 1 komplet śrub mocujących.

wskazówka:

Otwór E można rozwiąć: wielk. 160 na 45 mm, wielk. 200 na 55 mm, wielk. 250 na 75 mm, wielk. 315 na 102 mm (za dopłatą).

kod kolorów wyposażenia: Röhm Klinowe uchwyty tokarskie i szczęki

zakres mocowania z twardymi szczękami zewnętrznymi: 5 - 161 mm

zakres mocowania z twardymi szczękami wewnętrznymi: 67 - 174 mm

skok szczęki S: 6,2 mm

Ø zewnętrzna A: 164 mm

Przepust E: 42 mm

Ø stożka centrującego B: 82,563 mm

Opis techniczny

skok szczęki S	6,2 mm
Przepust E	42 mm
Ø stożka centrującego B	82,563 mm
Ø zewnętrzna A	164 mm
wielkość sworzni ustalających	M10
maksymalna prędkość obrotowa	5400 min ⁻¹
masa	8,7 kg
liczba trzpieni mocujących	4
zakres mocowania z twardymi szczękami zewnętrznymi	5 - 161 mm
typ	160
zakres mocowania z twardymi szczękami wewnętrznymi	67 - 174 mm
Uchwyt stożka krótkiego	5
czworokąt wewnętrzny klucza K	10 mm
norma	DIN 55027
kod kolorów wyposażenia	Röhm Klinowe uchwyty tokarskie i szczęki

Akcesoria

Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem. uzębienie skośne do średnicy uchwytu 160

313200 160

Twarde szczęki nasadowe, zestaw 3-elem. do średnicy uchwytu 160

313250 160

Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem. uzębienie proste do średnicy uchwytu 160

313207 160

Szczęki nasadowe, zestaw 3-elem. do średnicy uchwytu 160

313210 160

Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem. uzębienie skośne do średnicy uchwytu 160

313205 160