



3-szczękowe, klinowe uchwyty tokarskie ze szczękami podstawowymi i nasadowymi, DIN 6350, typ: 200



Dane zamówienia

Numer katalogowy	313120 200
GTIN	4019208227788
Klasa artykułu	33R

Opis

Wykonanie:

- największa dokł. ruchu obrotowego oraz wymiany przedmiotu obrabianego;
- z zabezpieczeniem szczęk, mocowane centrycznie;
- duży przelot;
- dokładność dwukrotnie przewyższa wymagania DIN 6386;
- duża siła zacisku osiągnięta małym nakładem siły;
- wyższe prędkości obrotowe dzięki przesuwным ryglom zabezpieczającym;
- szczęki można szybko i łatwo odwrócić lub wymienić;
- kontur zewnętrzny z krawędzią zapobiegającą sływaniu wody;
- smarowniczki do wszystkich powierzchni ślizgowych.

Zalety:

Wszędzie tam, gdzie wymagane są duże siły mocowania, duża
dokładność ruchu obrotowego i niezawodna powtarzalność.

Zastosowanie:

Do końcówek wrzeciona z gwintem wg DIN 800. Uchwyt połączony jest od przodu z kołnierzem za pomocą śrub i następnie mocowany na wrzecionie. Surowe kołnierze należy zawsze najpierw dopasować do maszyny, a następnie do uchwyty tokarskiego.

Materiał:

Całość ze stali, hartowana powierzchniowo.

w dostawie::

1 komplet szczęk, 1 klucz do mocowania, 1 komplet śrub mocujących.

wskazówka:

Otwór E można rozwiąć: wielk. 160 na 45 mm, wielk. 200 na 55 mm, wielk. 250 na 75 mm, wielk. 315 na 102 mm (za dopłatą).

kod kolorów wyposażenia: Röhmm Klinowe uchwyty tokarskie i szczęki

zakres mocowania z twardymi szczękami zewnętrznymi: 7 - 207 mm

zakres mocowania z twardymi szczękami wewnętrznymi: 71 - 214 mm

skok szczęki S: 6,8 mm

Ø zewnętrzna A: 206 mm

Przepust E: 52 mm

wysokośćuchwytuD: 81 mm

Opis techniczny

zakres mocowania z twardymi szczękami zewnętrznymi	7 - 207 mm
skok szczęki S	6,8 mm
Ø centrowania B	185 mm
Ø zewnętrzna A	206 mm
typ	200
masa	18,6 kg
maksymalna prędkość obrotowa	4600 min ⁻¹
zakres mocowania z twardymi szczękami wewnętrznymi	71 - 214 mm
Przepust E	52 mm
wysokośćuchwytuD	81 mm
czworokąt wewnętrzny klucza K	12 mm
norma	DIN 6350
kod kolorów wyposażenia	Röhmm Klinowe uchwyty tokarskie i szczęki

Akcesoria

313205 200

Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem. uzębienie skośne do średnicy uchwytu 200

Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem. uzębienie skośne do średnicy uchwytu 200

313200 200

Szczęki nasadowe, zestaw 3-elem. do średnicy uchwytu 200

313210 200

Twarde szczęki nasadowe, zestaw 3-elem. do średnicy uchwytu 200

313250 200

Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem. uzębienie proste do średnicy uchwytu 200

313207 200