



Miękkie szczęki nasadzane, zestaw 3- elem., do średnicy uchwytu: 200



Dane zamówienia

Numer katalogowy	313350 200
GTIN	4019208023618
Klasa artykułu	33R

Opis

Zastosowanie:

Ponieważ szczęki można **w ciągu kilku sekund** wymienić lub nastawić na wymaganą średnicę, wskazane jest mieć w pogotowiu kilka kompletów szczęk. **Tym sposobem można skrócić do minimum czas przezbrajania uchwytów tokarskich.** Zestawy szczęk składają się np. z kilku kompletów szczęk podstawowych z niestopniowanymi, miękkimi szczękami nasadowymi, które można podtoczyć na wymaganą średnicę. Taki sposób racjonalizacji jest niezbędny nie tylko w przypadku obrabiarek NC, lecz także istotny w przypadku innych tokarek.

Do toczenia oraz wiercenia.

Pasuje do :

uchwytów klinowych Schunk nr 313115; 313117; 313135; 313137, uchwytów klinowych Röhmm Duro nr 313110; 313120; 313130; 313140 i innych systemów 3-szczękowych, klinowych uchwytów tokarskich.

wskazówka:

- **dokupione szczęki nasadzane i stopniowe należy doszlifować w uchwycie tokarskim pod względem bicia obwodów. i osiowego**
- **przy dopasowywaniu do uchwytu tokarskiego zwrócić uwagę na uzębienie.**

Pasujące do kodu barwnego: Schunk Klinowe uchwytów tokarskie i szczęki

długość L: 94 mm

szerokość B: 22 mm

wysokość H: 60 mm

wersja: 3-stopniowe.

Opis techniczny

wersja	3-stopniowe.
--------	--------------

długość L	94 mm
szerokość B	22 mm
do średnicy uchwytu	200 mm
wysokość H	60 mm
Pasujące do kodu barwnego	Röhm Klinowe uchwyty tokarskie i szczęki
Pasujące do kodu barwnego	Schunk Klinowe uchwyty tokarskie i szczęki
Rodzaj produktu	Szczęki uchwytu klinowego