

**Szlifierki kątowe Deadman, oznaczenie producenta: 72210529****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	077152 72210529
GTIN	4014586851792
Klasa artykułu	03F

Opis**Wykonanie:**

- silnik FEIN o dużej mocy zapewnia dużą wydajność szlifowania
- blokada samoczynnego uruchomienia po przerwie w zasilaniu
- tylny uchwyt obracany w 4 pozycjach.

tzn. obsługa jest możliwa tylko przy użyciu obu rąk. Wyłącznik nie blokuje się w pozycji włączonej.

- odporny na zużycie, elektryczny układ hamulcowy EBS wyhamowuje urządzenie w czasie poniżej 3 s.
- System szybkiego mocowania QuickIN FEIN umożliwia szybką, łatwą i pewną wymianę ściernic bez użycia narzędzi.

w dostawie::

W komplecie osłona zabezpieczająca, uchwyt dodatkowy, zestaw mocujący.

oznaczenie producenta: WSB20-180

pobór mocy: 2000 W

maksymalna prędkość obrotowa: 8500 min⁻¹

maks. Ø tarczy: 180 mm

maks. głębokość cięcia: 48 mm

masa: 4,8 kg

Opis techniczny

maks. Ø tarczy	180 mm
oznaczenie producenta	WSB20-180

maksymalna prędkość obrotowa	8500 min ⁻¹
cechy szczególne	QuickIN
maks. głębokość cięcia	48 mm
pobór mocy	2000 W
maks. wibracje wg EN	6 m/s ²
masa	4,8 kg
ID producenta	72210529
układ czuwakowy	tak