



## Miękkie szczęki nasadowe, zestaw 3-elem., do średnicy uchwytu: 250



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	313300 250
GTIN	4019208023700
Klasa artykułu	33R

### Opis

#### Wykonanie:

powierzchnie przyłożenia **szlifowane, czernione**.

Niestopniowane, do wytaczania indywidualnej  $\varnothing$  mocowania. **Precyzyjnie frezowana** powierzchnia przyłożenia, **nieczerniona**.

#### Zastosowanie:

Ponieważ szczęki można **w ciągu kilku sekund** wymienić lub nastawić na wymaganą średnicę, wskazane jest mieć w pogotowiu kilka kompletów szczęk. **Tym sposobem można skrócić do minimum czas przezbrajania uchwytów tokarskich**. Zestawy szczęk składają się np. z kilku kompletów szczęk podstawowych z niestopniowanymi, miękkimi szczękami nasadowymi, które można podtoczyć na wymaganą średnicę. Taki sposób racjonalizacji jest niezbędny nie tylko w przypadku obrabiarek NC, lecz także istotny w przypadku innych tokarek.

Do przykręcania na hartowane szczęki podstawowe. Szczęki do mocowania elementów podatnych na uszkodzenie, o nieregularnych kształtach lub już obrobionych. Szczęki te należy więc dopasować odpowiednio do kształtu obrabianych elementów.

#### Materiał:

Produkt wysokiej jakości z 16MnCr5.

#### Pasuje do:

Uchwyty klinowe Schunk nr 313115; 313117; 313135; 313137, uchwyty klinowe Röhmm Duro nr 313120; 313140 i inne systemy klinowych uchwytów tokarskich.

#### wskazówka:

Szczęki z Al, **na zamówienie**.

### Opis techniczny

szerokość rowka D	12 mm
rozstaw otworów b	40 mm
długość wpustu A	20 mm
do średnicy uchwytu	250 mm
wysokość H	50 mm
długość L	125 mm
szerokość B	30 mm
Pasujące do kodu barwnego	klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Schunk
Pasujące do kodu barwnego	klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Röhmm
Rodzaj produktu	Szczęki uchwytu klinowego