



3-szczękowe, klinowe uchwyty tokarskie ze szczękami podstawowymi i nasadowymi, DIN 6350, typ: 315



Dane zamówienia

Numer katalogowy	313120 315
GTIN	4019208228013
Klasa artykułu	33R

Opis

Wykonanie:

- największa dokł. ruchu obrotowego oraz wymiany przedmiotu obrabianego;
- z zabezpieczeniem szczęk, mocowane centrycznie;
- duży przelot;
- dokładność dwukrotnie przewyższa wymagania DIN 6386;
- duża siła zacisku osiągnięta małym nakładem siły;
- wyższe prędkości obrotowe dzięki przesuwным ryglom zabezpieczającym;
- szczęki można szybko i łatwo odwrócić lub wymienić;
- kontur zewnętrzny z krawędzią zapobiegającą sływaniu wody;
- smarowniczki do wszystkich powierzchni ślizgowych.

Zalety:

Wszędzie tam, gdzie wymagane są duże siły mocowania, duża
dokładność ruchu obrotowego i niezawodna powtarzalność.

Zastosowanie:

Do końcówek wrzeciona z gwintem wg DIN 800. Uchwyt połączony jest od przodu z kołnierzem za pomocą śrub i następnie mocowany na wrzecionie. Surowe kołnierze należy zawsze najpierw dopasować do maszyny, a następnie do uchwyty tokarskiego.

Materiał:

Całość ze stali, hartowana powierzchniowo.

w dostawie::

1 komplet szczęk, 1 klucz do mocowania, 1 komplet śrub mocujących.

wskazówka:

Otwór E można rozwiąć: wielk. 160 na 45 mm, wielk. 200 na 55 mm, wielk. 250 na 75 mm, wielk. 315 na 102 mm (za dopłatą).

kod kolorów wyposażenia: Röhm Klinowe uchwyty tokarskie i szczęki

zakres mocowania z twardymi szczękami zewnętrznymi: 12 - 323 mm

zakres mocowania z twardymi szczękami wewnętrznymi: 102 - 319 mm

skok szczęki S: 10,2 mm

Ø zewnętrzna A: 322 mm

Przepust E: 87 mm

wysokośćuchwytuD: 111 mm

Opis techniczny

maksymalna prędkość obrotowa	3300 min ⁻¹
zakres mocowania z twardymi szczękami zewnętrznymi	12 - 323 mm
masa	64 kg
Przepust E	87 mm
wysokośćuchwytuD	111 mm
Ø centrowania B	300 mm
typ	315
skok szczęki S	10,2 mm
zakres mocowania z twardymi szczękami wewnętrznymi	102 - 319 mm
Ø zewnętrzna A	322 mm
czworokąt wewnętrzny klucza K	17 mm
norma	DIN 6350
kod kolorów wyposażenia	Röhm Klinowe uchwyty tokarskie i szczęki

Akcesoria

313210 315

Szczęki nasadowe, zestaw 3-elem. do średnicy uchwytu 315

Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem. uzębienie skośne do średnicy uchwytu 315

313205 315

Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem. uzębienie skośne do średnicy uchwytu 315

313200 315

Twarde szczęki nasadowe, zestaw 3-elem. do średnicy uchwytu 315

313250 315

Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem. uzębienie proste do średnicy uchwytu 315

313207 315