

**Garant**
**Uniwersalne, stożkowe uchwyty do frezów, HSK-A 63 krótkie,  $\varnothing$  trzpienia d1: 27 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	306110 27
GTIN	4045197289865
Klasa artykułu	31A

**Opis**
**Wykonanie:**

Z otworem Balluffchip. Powierzchnie mocujące HSK obrobione.

**Zastosowanie:**

Do mocowania frezów walcowo-czołowych i głowic frezarskich z rowkiem podłużnym lub poprzecznym.

**w dostawie::**

Wpust, pierścień zabierakowy i śruba mocująca frezy.

**Wyp. dodatkowe:**

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.

wymiar A długości wysięgu: 60 mm

$\varnothing$  zewn. D: 48 mm

długość trzpienia frezarskiego L<sub>3</sub> z pierścieniem zabierakowym: 21 mm

Długość trzpienia frezarskiego L<sub>4</sub>: 33 mm

Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860: 27

Pierścień zabierakowy zamienny nr 309870: 27

**Opis techniczny**

odpowiedni klucz specjalny nr 309840	27
długość trzpienia frezarskiego L <sub>3</sub> z pierścieniem zabierakowym	21 mm

wymiar A długości wysięgu	60 mm
Pierścień zabierakowy zamienny nr 309870	27
Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860	27
Ø trzpienia d <sub>1</sub>	27 mm
Długość trzpienia frezarskiego L <sub>4</sub>	33 mm
Ø zewn. D	48 mm
adapter	HSK-A 63 krótkie
Norma na uchwyt	DIN 69882-3
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Norma na uchwyt	DIN 69893
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 6 µm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty stożkowe do frezów

## Akcesoria

Pierścienie zabierakowe do Ø trzpienia 27 mm	309870 27
Klucze specjalne do Ø trzpienia 27 mm	309840 27
Śruba dociągająca frez do Ø trzpienia 27 mm	309860 27