



Uniwersalne, stożkowe uchwyty do frezów, HSK-A 100 krótkie, \varnothing trzpienia d1: 32 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	306250 32
GTIN	4045197290007
Klasa artykułu	31A

Opis

Wykonanie:

Z otworem Balluffchip. Powierzchnie mocujące HSK obrobione.

Zastosowanie:

Do mocowania frezów walcowo-czołowych i głowic frezarskich z rowkiem podłużnym lub poprzecznym.

w dostawie::

Wpust, pierścień zabierakowy i śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.

Norma na uchwyt: DIN 69893-3

Norma na uchwyt: ISO 12164-1

Norma na uchwyt: DIN 69893

Kształt: A

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min⁻¹

Dokładność ruchu obrotowego: $\leq 6 \mu\text{m}$

wymiar A długości wysięgu: 60 mm

\varnothing zewn. D: 58 mm

długość trzpienia frezarskiego L₃ z pierścieniem zabierakowym: 24 mm

Długość trzpienia frezarskiego L₄: 38 mm

Zastępcza śruba dociągania frezy 309860: 32

zamienne pierścienie zabierakowe 309870: 32

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	60 mm
Zastępcza śruba dociągania frezy 309860	32
zamienne pierścienie zabierakowe 309870	32
Długość trzpienia frezarskiego L ₄	38 mm
Ø trzpienia d ₁	32 mm
odpowiedni klucz specjalny 309840	32
długość trzpienia frezarskiego L ₃ z pierścieniem zabierakowym	24 mm
Ø zewn. D	58 mm
adapter	HSK-A 100 krótkie
Norma na uchwyt	DIN 69882-3
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Norma na uchwyt	DIN 69893
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 6 µm
Strategia skrawania	HPC

Akcesoria

Pierścienie zabierakowe do Ø trzpienia 32 mm	309870 32
Klucze specjalne do Ø trzpienia 32 mm	309840 32
Śruba dociągająca frez do Ø trzpienia 32 mm	309860 32