



Miękkie szczęki nasadzane, zestaw 3- elem., do średnicy uchwytu: 315



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 313350 315 |
| GTIN | 4019208023632 |
| Klasa artykułu | 33R |

Opis

Zastosowanie:

Ponieważ szczęki można **w ciągu kilku sekund** wymienić lub nastawić na wymaganą średnicę, wskazane jest mieć w pogotowiu kilka kompletów szczęk. **Tym sposobem można skrócić do minimum czas przezbrajania uchwytów tokarskich.** Zestawy szczęk składają się np. z kilku kompletów szczęk podstawowych z niestopniowanymi, miękkimi szczękami nasadowymi, które można podtoczyć na wymaganą średnicę. Taki sposób racjonalizacji jest niezbędny nie tylko w przypadku obrabiarek NC, lecz także istotny w przypadku innych tokarek.

Do toczenia oraz wiercenia.

Pasuje do :

uchwytów klinowych Schunk nr 313115; 313117; 313135; 313137, uchwytów klinowych Röhmm Duro nr 313110; 313120; 313130; 313140 i innych systemów 3-szczękowych, klinowych uchwytów tokarskich.

wskazówka:

- **dokupione szczęki nasadzane i stopniowe należy doszlifować w uchwycie tokarskim pod względem bicia obwodów. i osiowego**
- **przy dopasowywaniu do uchwytu tokarskiego zwrócić uwagę na uzębienie.**

Pasujące do kodu barwnego: Schunk Klinowe uchwytów tokarskich i szczęki

długość L: 129 mm

szerokość B: 32 mm

wysokość H: 81 mm

wersja: 2-stopniowe.

Opis techniczny

| | |
|------------|-------|
| wysokość H | 81 mm |
|------------|-------|

| | |
|---------------------------|---|
| do średnicy uchwytu | 315 mm |
| wersja | 2-stopniowe. |
| szerokość B | 32 mm |
| długość L | 129 mm |
| Pasujące do kodu barwnego | Röhmm Klinowe uchwyty tokarskie i szczęki |
| Pasujące do kodu barwnego | Schunk Klinowe uchwyty tokarskie i szczęki |
| Rodzaj produktu | Szczęki uchwytu klinowego |