



## 3-szczękowe, klinowe uchwyty tokarskie ze szczękami podstawowymi i nasadowymi, DIN 55027, uchwyty z krótkim stożkiem: 250/8



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	313140 250/8
GTIN	4019208227917
Klasa artykułu	33R

### Opis

#### Wykonanie:

- największa dokł. ruchu obrotowego oraz wymiany przedmiotu obrabianego;
- z zabezpieczeniem szczęk, mocowane centrycznie;
- duży przelot;
- dokładność dwukrotnie przewyższa wymagania DIN 6386;
- duża siła zacisku osiągnięta małym nakładem siły;
- wyższe prędkości obrotowe dzięki przesuwным ryglom zabezpieczającym;
- szczęki można szybko i łatwo odwrócić lub wymienić;
- kontur zewnętrzny z krawędzią zapobiegającą sływaniu wody;
- smarowniczki do wszystkich powierzchni ślizgowych.

#### Zalety:

Wszędzie tam, gdzie wymagane są duże siły mocowania, duża <BR/>dokładność ruchu obrotowego i niezawodna powtarzalność.

#### Zastosowanie:

Do wrzecion wg DIN 55027 oraz międzynarodowej normy ISO 702/III. W dostawie trzpienie ustalające i nakrętki z kołnierzem. Uchwyt mocowany jest bezpośrednio na wrzecionie, bez pośredniej tarczy zabierakowej.

#### Materiał:

### Całość ze stali, hartowana powierzchniowo.

#### w dostawie::

1 komplet szczęk, 1 klucz do mocowania, 1 komplet śrub mocujących.

#### wskazówka:

Otwór E można rozwiąć: wielk. 160 na 45 mm, wielk. 200 na 55 mm, wielk. 250 na 75 mm, wielk. 315 na 102 mm (za dopłatą).

kod kolorów wyposażenia: Röhm Klinowe uchwyty tokarskie i szczęki

zakres mocowania z twardymi szczękami zewnętrznymi: 8 - 253 mm

zakres mocowania z twardymi szczękami wewnętrznymi: 99 - 261 mm

skok szczęki S: 8 mm

Ø zewnętrzna A: 256 mm

Przepust E: 62 mm

Ø stożka centrującego B: 139,719 mm

### Opis techniczny

Ø stożka centrującego B	139,719 mm
maksymalna prędkość obrotowa	4200 min <sup>-1</sup>
typ	250
skok szczęki S	8 mm
zakres mocowania z twardymi szczękami zewnętrznymi	8 - 253 mm
zakres mocowania z twardymi szczękami wewnętrznymi	99 - 261 mm
liczba trzpieni mocujących	4
Uchwyt stożka krótkiego	8
Przepust E	62 mm
wielkość sworzni ustalających	M16
Ø zewnętrzna A	256 mm
masa	33 kg
czworokąt wewnętrzny klucza K	14 mm
norma	DIN 55027
kod kolorów wyposażenia	Röhm Klinowe uchwyty tokarskie i szczęki

### Akcesoria

Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem. uzębienie skośne do średnicy uchwytu 250

313205 250

Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem. uzębienie proste do średnicy uchwytu 250

313207 250

Twarde szczęki nasadowe, zestaw 3-elem. do średnicy uchwytu 250

313250 250

Szczęki nasadowe, zestaw 3-elem. do średnicy uchwytu 250

313210 250

Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem. uzębienie skośne do średnicy uchwytu 250

313200 250